LaserMark
LM MT300 15/6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Típus	LM MT300 15/6 SI
Rendelési szám	1686360001
Verzió	LaserMark, Készülékjelölők, 6 x 15.2 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4008190493837
Menny.	10 Stück

LaserMark
LM MT300 15/6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	15,2 mm	Szélesség (coll)	0,598 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	11,5 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter, PVC-mentes	Halogén	Nem
Laponkénti jelölőszám	484	Number of markers per packaging unit	4 840
Nyomtatás módja	Lézernyomtatás	Ragasztóanyag	Akril ragasztó
Szélesség	15,2 mm	Szín	ezüst
UL 94 éghetőségi osztály	HB	UL 969 tanúsítvány	Igen
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40…150 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

LaserMark
LM MT300 15/6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

