

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tragschienenoutlet, Ausführung Kupplung RJ45 gemäß
IEC 60603-7-51

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8879050000
Typ	IE-XM-RJ45/RJ45
Ausführung	Tragschienen-Outlet, Kupplung RJ45 - RJ45, IP 20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248614844
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 49 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -25 °C...+70 °C Lagertemperatur
Verlegetemperatur

Downloads

Zulassung GL Guidelines GL_Certificate.pdf Zulassung GOST POCC
DE.ME25.B01411.pdf

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	RJ45
Artikelbeschreibung		Aufbau	Sichtfenster für Beschriftungen 1 TE Rastermaß gemäß DIN 43880, insta-fähig
Beschaltung	Kupplung RJ45 - RJ45 farbcodierte Anschlussbelegung nach EIA / TIA T568 A (Kupfer)	Farbe	lichtgrau
Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0	Kategorie	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Montageart	TS 35	Schutzart	IP 20
Steckzyklen	750		

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 500 MΩ Kontaktwiderstand ≤ 20 mΩ
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V DC Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1 A

Normen

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-5

Klassifikationen

ETIM 3.0 EC001264 UNSPSC 43-17-27-10
eClass 5.1 27-25-05-04 eClass 6.0 27-25-05-04
eClass 7.0 27-25-05-04

Zulassungen

Zulassungen




Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Outlet-Markierer**

Markierer für das Beschriftungsfeld der
Tragschienenoutlets von Weidmüller.
Ihre Vorteile:

- weiß
- neutral
- im Beschriftungsbogen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
8813500000	IE-DM		4032248513345	50 Stück