

**Schneidwerkzeuge  
KTF 36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 25 mm bzw. 35 mm Außendurchmesser. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Findet Anwendung bei besonders engen Platzverhältnissen da das Überschwenken des beweglichen Messers entfällt.

- Leichte Handhabung
- Geringe Handkräfte
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9002190000</a>
Typ	KTF 36
Ausführung	Schneidwerkzeuge, Frontschneider, 35.00 mm, Kupfer- und Aluminium
GTIN (EAN)	4008190066345
VPE	1 Stück

**Datenblatt**

**Schneidwerkzeuge  
KTF 36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	330 mm	Breite	100 mm
Höhe	49 mm	Gewicht	1.400 g
Nettogewicht	1.642,78 g		

**Technische Daten**

Ausführung mechanisch Einhand

**Daten-, Telefon- und Steuerkabel**

Daten/Telefon- und Steuerkabel, max. Ø 35 mm

**max. Schneidleistung - Aluminiumkabel**

Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (kcmil)	600 kcmil	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (mm <sup>2</sup> )	300 mm <sup>2</sup>
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. Ø	35 mm		

**max. Schneidleistung - Kupferkabel**

Kupferkabel - feindrähtig, max.	300 mm <sup>2</sup>	Kupferkabel - feindrähtig, max. (kcmil)	600 kcmil
Kupferkabel - mehrdrähtig, max.	300 mm <sup>2</sup>	Kupferkabel - mehrdrähtig, max. (kcmil)	600 kcmil
Kupferkabel, max. Ø	35 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000142	ETIM 3.0	EC000142
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-20-02
eClass 5.1	21-04-03-02	eClass 6.0	21-04-90-90
eClass 7.0	21-04-90-90		

**Produkthinweise**

Hinweistext Technische Daten	Werkzeug geschlossen
Artikelbeschreibung	Frontkabelschneider bis 35mm Außendurchmesser
Produktbeschreibung	• optimale Hebelübersetzung durch Exenterantrieb

**Zulassungen**

Zulassungen



**Schneidwerkzeuge  
KTF 36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

- 
-  Cu + Al: max. 35 mm
  -  Cu: max. 300 mm<sup>2</sup>  
Al: max. 300 mm<sup>2</sup>
  -  Cu: max. 300 mm<sup>2</sup>
- 
- 
-