LaserMark
LM WO 25/140 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A DIN A4 lap formátumú LM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors feliratozás DIN A4 nyomtatóval vagy STI tollal

Általános rendelési adatok

Típus	LM WO 25/140 GE
Rendelési szám	1712491687
Verzió	LaserMark, Vezeték és kábeljelölők, 16.2 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190947125
Menny.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 19:23:16 CEST

LaserMark
LM WO 25/140 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	140 mm	Szélesség (coll)	5,512 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Nettó tömeg	10,6 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter fólia	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Címkemező mérete	25 x 26 mm	Halogén	Nem
Laponkénti jelölőszám	16	Number of markers per packaging unit	160
Nyomtatás típusa	üres	Ragasztóanyag	Akril
Szélesség	140 mm	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40…150 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	16.2 - 36.4 mm
Vezeték külső átmérő, max.	36,4 mm	Vezeték külső átmérő, min.	16,2 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	150 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	70 mm²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

LaserMark
LM WO 25/140 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

