GWDR PO (lapos tömítés - polietilén)
GWDR PG9-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A tömszelence választékot számos tartozék egészíti ki.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG9-PO
Rendelési szám	1719450000
Verzió	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 9, Polietilén
GTIN (EAN)	4008190352707
Menny.	100 Stück

GWDR PO (lapos tömítés - polietilén)
GWDR PG9-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0,15 g

Szélesség

Vastagság	2 mm

Általános információk

Anyag	Polietilén	Belső átmérő D2	15,2 mm
Külső menet	PG 9	Külső átmérő	19 mm
Tömszelencék	PG	Tömítés	PE-HD
Tömítőgyűrű átmérője	19 mm	Vastagság	2 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

GWDR PO (lapos tömítés - polietilén)
GWDR PG9-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

