SlimFix X
SFX 10/23 MC NE BL V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- V0 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SFX 10/23 MC NE BL V2
Rendelési szám	1852400000
Verzió	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248385379
Menny.	160 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

SlimFix X
SFX 10/23 MC NE BL V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	11 mm	Szélesség (coll)	0,433 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	0,606 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	6
Címkemező mérete	23 x 5 mm	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	11 mm	Szín	kék
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Változat	Felerősítés kábelkötőkkel
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40…100 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	7 - 40 mm
Vezeték külső átmérő, max.	40 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

SlimFix X
SFX 10/23 MC NE BL V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

