

**FZ 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Bis 1000 V (AC) und 1500 V (DC)****Schutzisolation nach IEC 900, DIN EN 60900**

- Gesenkgeschmiedet aus hochwertigen Spezial-Werkzeugstählen
- Sicherheitsgriffe mit ergonomischer und abgleitsicherer TPE-VDE-Hülle
- Aus schlagfestem, kälte- und wärmebeständigen, schwer entflammbarem, cadmiumfreien TPE (Thermoplastisches Elastomer)
- Elastische Greifzone und harter Kern
- Hochglanzpolierte Oberfläche
- Korrosionsschutz durch galvanische Beschichtung (Nickel-Chrom)

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9046350000</a>
Typ	FZ 160
Ausführung	Zange
GTIN (EAN)	4032248357659
VPE	1 Stück

## FZ 160

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	160 mm	Gewicht	163 g
Nettogewicht	141,6 g		

### Technische Daten

Ausführung	mechanisch Einhand
------------	--------------------

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000833	ETIM 3.0	EC000833
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

### Produkthinweise

Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Flachzange mit langem Maul
Produktbeschreibung	<b>Flachzange nach DIN ISO 5745</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• geriffelte Greiffläche</li> <li>• mit langem Maul</li> </ul>

### Zulassungen

Zulassungen



**FZ 160**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

