

**Crimpwerkzeug  
HTF AFK 2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Weidmüller DFF und ZRV****Kontakte**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9201040000</a>
Typ	HTF AFK 2.5
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.2 mm <sup>2</sup> , 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248419678
VPE	1 Stück

**Crimpwerkzeug  
HTF AFK 2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	200 mm	Gewicht	438 g
Nettogewicht	533 g		

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	Weidmüller FEKO ZRV	Crimpbereich, min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Crimpbereich, max.	2,5 mm <sup>2</sup>		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpprofil 1, min.	0,2 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 1, max.	3,5 mm <sup>2</sup>
Crimpprofil 2, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 2, max.	1 mm <sup>2</sup>
Crimpprofil 3, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 3, max.	2,5 mm <sup>2</sup>

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000168	ETIM 3.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für AFK Flachkontakte mit offener Crimpkralle
Produktbeschreibung	Crimpwerkzeug für AFK Flachkontakte mit offener Crimpkralle der Firma Grote & Hartmann und baugleiche Ausführungen

**Zulassungen**

Zulassungen

