Ipari Ethernet
IE-PS-V05M-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



HDC dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 5. változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V05M-RJ45-FH
Rendelési szám	1963200000
Verzió	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 5. változat, Cat.6_A / E osztály$_A$ (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651689
Menny.	10 Stück

Ipari Ethernet
IE-PS-V05M-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	90,873 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	IDC
Árucikk leírása	5. változat	Szín	fekete
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Szigetelés keresztmetszete, min.	0,85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.	1,6 mm	Kategória	Cat.6_A / E osztály$_A$ (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Csatlakozási átmérő, tömör	0.4...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22	Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.48...0.76 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26...AWG 22	MICE besorolás, M	M_3
MICE besorolás, I	I_3	MICE besorolás, C	C_1
MICE besorolás, E	E_3	Köpenyátmérő, min.	5 mm
Köpenyátmérő, max.	12 mm	Árnyékolás	360° körkörös ház
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750
Újracsatlakoztathatóság	≥ 10 ciklus (ugyanahhoz vagy nagyobb keresztmetszethez)		

Szabványok

Általános kommunikációs kábeles berendezések	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, DIN EN 61918 Draft 02.2007, EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002, ISO / IEC 24702:2006	Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések	PROFINET installációs vezeték
Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Besorolások

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Ipari Ethernet
IE-PS-V05M-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások	c UL us LISTED
ROHS	Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 3 HDC 17/18 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet
IE-PS-V05M-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

