

Crimpwerkzeug HTX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Lichtwellenleiter-Verbinder

- Zwangsperrung garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9011360000
Typ	HTX LWL
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon), Rundcrimp
GTIN (EAN)	4008190151249
VPE	1 Stück

**Crimpwerkzeug
HTX LWL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	200 mm	Gewicht	415 g
Nettogewicht	415,08 g		

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Lichtwellenleiter-Stecker
------------	---------------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon), Rundcrimp	Sechskant-Schlüsselweite (A)	3,15 mm
Sechskant-Schlüsselweite (A 2)	4,85 mm	Crimpstation, Breite (B 1)	6 mm
Crimpstation, Breite (B 2)	6 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000168	ETIM 3.0	EC000385
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	H.-Ø Hülsendurchmesser
Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Lichtwellenleiter mit 1mm Kerndurchmesser
Produktbeschreibung	Für Lichtwellenleiter mit <ul style="list-style-type: none"> • Kerndurchmesser von 1 mm • Crimphülse Ø 5,5 mm • Station 1: Hexagon-Crimp • Station 2: Rund-Crimp (für HP-Connector)

Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt**Crimpwerkzeug
HTX LWL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen