
Csatlakozóelemek
H0,75/24T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A következő vezetékekhez: 2 db 0,75 mm² (2 db AWG 18)
- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/24T ZH HBL
Rendelési szám	9037630000
Verzió	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190493271
Menny.	500 Stück
Csomagolás	loose

A létrehozás dátuma 2019. július 29. 15:02:20 CEST

Csatlakozóelemek
H0,75/24T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	24 mm	Szélesség (coll)	0,945 inch
Nettó tömeg	0,214 g		

Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	21 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér magassága (A)	5,5 mm	Gallér szélesség (B)	3 mm
L1, mm	24 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm
Sínkód	Telemecanique	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 18
Vezeték-keresztmetszet	0,75 mm²	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	1,7 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Csatlakozóelemek
H0,75/24T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció

