

**Schneid-, Abisolier- u. Crimpwerkzeuge
STRIPAX PLUS 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Schneid-, Abisolier- und Crimpwerkzeug für
verkettete Aderendhülsenstreifen**

- Schneiden
- Abisolieren
- Crimpen
- Automatischer Aderendhülentransport
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Rationelle Arbeitsweise: nur ein Werkzeug zur Kabelverarbeitung, deshalb erhebliche Zeitersparnis

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	902000000
Typ	STRIPAX PLUS 2.5
Ausführung	Schneid-, Abisolier- u. Crimpwerkzeuge, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.5 mm ² , 2.5 mm ² , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4008190067267
VPE	1 Stück

**Schneid-, Abisolier- u. Crimpwerkzeuge
STRIPAX PLUS 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	210 mm	Gewicht	260 g
Nettogewicht	250,91 g		

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	verkettete Aderendhülsenstreifen	Crimpbereich, min.	0,5 mm ²
Crimpbereich, max.	2,5 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpprofil 1, min.	0,5 mm ²	Crimpart/-profil	Trapezcrimp
Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm ²	Crimpprofil 1, max.	0,75 mm ²
Aderendhülsenquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Crimpprofil 2, min.	1 mm ²
Crimpprofil 2, max.	1,5 mm ²	Crimpprofil 3, min.	2,5 mm ²

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000168	ETIM 3.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel J
Hinweistext Technische Daten	Es darf nur Streifenware der Fa. Weidmüller verarbeitet werden. Der Einsatz von Aderendhülsen-Rollenware kann zu Zerstörungen führen.
Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug
Produktbeschreibung	• Verarbeitung von verketteten Aderendhülsenstreifen 0,5...2,5 mm ² (~AWG 20...14) von Weidmüller

Zulassungen

Zulassungen



**Schneid-, Abisolier- u. Crimpwerkzeuge
STRIPAX PLUS 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen