

**Werkzeuge
POWERSTRIPPER 16,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Abisolierlänge von 3 bis 20 mm
- Min. Leiterlänge 22 mm plus Abisolierlänge
- Elektrischer Antrieb

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9028480000
Typ	POWERSTRIPPER 16,0
Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug, 2,5 - 16 mm ² (~ AWG 14-6)
GTIN (EAN)	4032248064632
VPE	1 Stück

Werkzeuge POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	295 mm	Breite	190 mm
Höhe	230 mm	Gewicht	11 kg
Nettogewicht	8.800 g		

Anschlußdaten

Elektroanschluss	220 V / 50 Hz	Anschlusswerte	46 VA
------------------	---------------	----------------	-------

Produktdaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	2,5 - 16 mm ² (~AWG 14-6)	Taktzeit	ca. 1,5 s
Einführlänge, min.	22 mm	Abzugslänge	3-20 mm
Leiterlänge, min.	22 mm + Abisolierlänge		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000163	UNSPSC	27-11-15-10
eClass 5.1	17-13-01-02	eClass 6.0	17-13-01-02
eClass 7.0	17-13-01-02		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Abisolierautomat bis 16 mm ² , Abisolierlänge 3-20 mm
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Querschnitt • Abisolierlänge: 3...20 mm • Min. Leiterlänge: 22 mm + Abisolierlänge

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	--