

## Werkzeuge POWERSTRIPPER 6,0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Abisolierlänge von 3 bis 20 mm
- Min. Leiterlänge 22 mm plus Abisolierlänge
- Elektrischer Antrieb

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">9028510000</a>
Typ	POWERSTRIPPER 6,0
Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug, 0,14 - 6,0 mm <sup>2</sup> (~AWG 26-10)
GTIN (EAN)	4008190860752
VPE	1 Stück

## Werkzeuge POWERSTRIPPER 6,0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	295 mm	Breite	190 mm
Höhe	190 mm	Gewicht	8,8 kg
Nettogewicht	10.000 g		

### Anschlußdaten

Elektroanschluss	220 V / 50 Hz	Anschlusswerte	46 VA
------------------	---------------	----------------	-------

### Produktdaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	0,14 – 6,0 mm <sup>2</sup> (~AWG 26-10)	Taktzeit	ca. 0,5 s
Abzugslänge	3-20 mm	Leiterlänge, min.	22 mm + Abisolierlänge

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000163	eClass 6.0	17-13-01-02
eClass 7.0	17-13-01-02		

### Produkthinweise

- Produktbeschreibung
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Querschnitt
  - Abisolierlänge: 3...20 mm
  - Min. Leiterlänge: 22 mm + Abisolierlänge

### Zulassungen

Zulassungen