

**CRIMPFIX L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen sowie losen, gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9028530000</a>
Typ	CRIMPFIX L
Ausführung	Abisolier- und Crimpautomat, 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 8 mm
GTIN (EAN)	4008190942670
VPE	1 Stück

## CRIMPFIX L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	330 mm	Breite	390 mm
Höhe	460 mm	Gewicht	31 kg
Nettogewicht	34.000 g		

### Anschlußdaten

Elektroanschluss	220 V / 50 Hz	Druckluftanschluß	5 bar
------------------	---------------	-------------------	-------

### Produktdaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	Aderendhülsen Typ	mit Kunststoffkragen
Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Aderendhülsenquerschnitt, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Taktzeit	ca. 1 s	Crimplänge	8 mm
Aderendhülsenlänge	14 mm		

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000163	UNSPSC	27-11-15-10
eClass 5.1	17-13-01-01	eClass 6.0	17-13-01-01
eClass 7.0	17-13-01-01		

### Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Aderendhülsen siehe Kapitel J
Hinweistext Technische Daten	Sondergrößen $\varnothing$ D2 auf Anfrage
Hinweistext Zubehoer	Wire-end ferrules, see chapter J
Artikelbeschreibung	Abisolier- und Crimpautomat für lose Aderendhülsen im Leiterquerschnittbereich von 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektro/pneumatischer Antrieb</li> <li>• Vollelektronische Steuerung</li> <li>• Für mittlere Serien</li> </ul>

#### Crimpfix LS

- Umrüsten auf Sondergrößen möglich

### Zulassungen

Zulassungen