

**Test Werkzeuge
MG KIT CA 600**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Multimeter sind in der Lage, eine Vielzahl an Messgrößen zu messen. Die Messmöglichkeit für Spannung und Widerstand, sowie die Durchgangsprüfung und der Diodentest sind bei jedem Instrument als Standard vorhanden.

Darüber hinaus beinhalten die einzelnen Multimeter noch zusätzliche Messmöglichkeiten wie z. B. für Strom, Frequenz, Kapazität und Temperatur. Digitale Multimeter haben den Vorteil einer eindeutigen Anzeige, welche einfach und direkt ablesbar ist. Fehler durch falsches Umrechnen der Messbereiche oder Ablesefehler gehören mit diesen Geräten der Vergangenheit an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	MG KIT CA 600
Best.-Nr.	9427460000
Ausführung	Multimeter
GTIN (EAN)	4032248406197
VPE	1 Stück

**Test Werkzeuge
MG KIT CA 600**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Gewicht	910 g	Nettogewicht	1.522,78 g
---------	-------	--------------	------------

Produktdaten

Spannungsmessbereich/AC	0#2 - 600 V	Strommesswert max.	600 A
Öffnungsbereich der Strommesszange	30 mm	Widerstandsmessbereich, min.	0,2 MΩ
Widerstandsmessbereich, max.	2.000 MΩ	Kapazitätsmesswert min.	20 μF
Frequenzbereich, min.	10 kHz	Frequenzbereich, max.	40 kHz
Temperaturmesswert, min.	-20 °C	Temperaturmesswert, max.	750 °C
Spannungsmessbereich/DC	0.2 - 600 V		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000069	eClass 5.1	27-20-03-01
eClass 6.2	27-20-03-01	eClass 7.1	27-20-03-01

Produkthinweise

Hinweistext Zubehoer	Lieferumfang ohne Temperaturfühler und Gürtelclip
----------------------	---------------------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

Datenblatt

**Test Werkzeuge
MG KIT CA 600**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

