**Kivonat az online katalógusból**

# UP 4/10

Rendelési szám: 3060209



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3060209

Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 62 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.08.15

## Kereskedelmi adat

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 090230 |
| Csomag | 25 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 71 (CAT-3-2013) |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Méretek

| | |
|---|---|
| Szélesség | 62 mm |
| Hossz | 21 mm |
| Magasság | 41,2 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Maximális terhelőáram | 32 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |

| | |
|---|---|
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
| $I_N$ névleges áram | 32 A |
| $U_N$ névleges feszültség | 800 V |
| Pólusszám | 10 |

**Csatlakozási adatok**

| | |
|---|---|
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 10 |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 24 |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 10 |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 4 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max | 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min | 0,14 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max | 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min | 0,14 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max | 1,5 mm² |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 1,5 mm² |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min | 0,14 mm² |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max | 1,5 mm² |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |

| | |
|---|---|
| Csupaszolási hossz | 9 mm |
| Idomszer | A4 |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,6 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,8 Nm |

## Tanúsítványok

Tanúsítások: cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Fedél** | | |
| 3060348 | DF-UP 4 | Peremes fedél, Hossz: 47 mm, Szélesség: 4,5 mm, Magasság: 24,7 mm, Szín: szürke |
| **Jelölés** | | |
| 0818137 | UC-TMF 8 | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,6 x 5,1 mm |
| 0824654 | UC-TMF 8 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,6 x 5,1 mm |
| 0828748 | UCT-TMF 8 | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,4 x 4,7 mm |
| 0829672 | UCT-TMF 8 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Szövegmező mérete: 7,4 x 4,7 mm |

| | | |
|---|---|---|
| 0825030 | ZBF 8 CUS | Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 8,15 mm |
| 0808781 | ZBF 8:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 8,15 mm |

**dugasz/adapter**

| | | |
|---|---|---|
| 0201731 | MPS-IH BK | Szigetelő hüvely, Szín: fekete |
| 0201689 | MPS-IH BU | Szigetelő hüvely, Szín: kék |
| 0201702 | MPS-IH GN | Szigetelő hüvely, Szín: zöld |
| 0201728 | MPS-IH GY | Szigetelő hüvely, Szín: szürke |
| 0201676 | MPS-IH RD | Szigetelő hüvely, Szín: vörös |
| 0201663 | MPS-IH WH | Szigetelő hüvely, Szín: fehér |
| 0201692 | MPS-IH YE | Szigetelő hüvely, Szín: sárga |
| 0201744 | MPS-MT | vizsgálódugasz |

**szerelés**

| | | |
|---|---|---|
| 3040559 | PR | Rögzítő, Pólusszám: 1, Szín: narancssárga |
| 3040630 | PR/2 | Rögzítő, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga |
| 3040614 | PRZ | Rögzítő, Szélesség: 5,2 mm, Hossz: 3 mm, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga |
| 3040591 | PSH 3- 6 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete |
| 3040601 | PSH 5-10 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete |
| 3040627 | PZ/2 | Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 2, Szín: fekete |

**szerszámok**

| | | |
|---|---|---|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, szigetelt, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6x3,5x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |

## Rajzok

Kapcsolási rajz



## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;