
Kivonat az online katalógusból

UT 4-QUATTRO/ 2P BU

Rendelési szám: 3060306



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3060306

Átkötőkapocs, Csatlakozási mód: Csavaros / dugaszolható csatlakozás, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Szín: kék, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.09.15

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 090414
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 341 (CAT-3-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	4
Szín	kék
Szigetelőanyag	PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méretek

Szélesség	6,2 mm
Hossz	82,4 mm
NS 35/7,5 magasság	47,5 mm
NS 35/15 magasság	55 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	32 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átültési szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 61984
I_N névleges áram	32 A
U_N névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalfal	ja

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,14 mm²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	1,5 mm²

2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,14 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	1,5 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	1 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,14 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	1,5 mm²
Csatlakozási mód	Csavaros / dugaszolható csatlakozás
Csupaszolási hossz	9 mm
Idomszer	A4
Csavarmenet	M3
Meghúzási forgatónyomaték min	0,6 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,8 Nm

Tanúsítványok

Tanúsítások CSA, cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Fedél		
3045648	D-UT 4-QUATTRO/ 2P	Lezárófedél, Hossz: 82,4 mm, Szélesség: 2,2 mm, Szín: szürke
3036738	DP PS-6	Távtartó lap, Szín: vörös
3047109	DS-UT 2,5/4	Fedélszegmens, Szín: szürke
Jelölés		
3040588	PC	Kódoló csillag, Hossz: 3 mm, Szélesség: 3 mm, Magasság: 6 mm, Szín: vörös

0818085	UC-TM 6	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
0824589	UC-TM 6 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
0828736	UCT-TM 6	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
0829602	UCT-TM 6 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm
0824992	ZB 6 CUS	Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm

dugasz/adapter

0201731	MPS-IH BK	Szigetelő hüvely, Szín: fekete
0201689	MPS-IH BU	Szigetelő hüvely, Szín: kék
0201702	MPS-IH GN	Szigetelő hüvely, Szín: zöld
0201728	MPS-IH GY	Szigetelő hüvely, Szín: szürke
0201676	MPS-IH RD	Szigetelő hüvely, Szín: vörös
0201663	MPS-IH WH	Szigetelő hüvely, Szín: fehér
0201692	MPS-IH YE	Szigetelő hüvely, Szín: sárga
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz
3032871	PAI-4-N GY	Vizsgálóadapter, Szín: szürke
3030996	PS-6	Vizsgálóadapter, Szín: vörös
3038736	PS-6/2,3MM RD	vizsgálódugasz, Szín: vörös

szerelés

3047196	ATP-UT-QUATTRO	Csoportelválasztó lemez, Hossz: 69,7 mm, Szélesség: 2,2 mm, Magasság: 52,5 mm, Szín: szürke

3022218	CLIPFIX 35	gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
3022276	CLIPFIX 35-5	Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínekhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsíkkal felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocssor-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke
0800886	E/NS 35 N	végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstszínű
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	kalapprofil 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	kalapprofil 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	kalapprofil 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	kalapprofil 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

szerszámok

1205053	SZS 0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, szigetelt, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6x3,5x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Általános

3060335	UT 4-QUATTRO/ 2P-F	Csavaros perem, COMBI dugaszok összecsavarozásához, a megfelelő COMBI kapcsokkal azonos kontúrral és osztással

átkötések

3030336	FBS 2-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös
3030242	FBS 3-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös
3030255	FBS 4-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös
3030349	FBS 5-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös
3030271	FBS 10-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös
3030365	FBS 20-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: vörös
3032224	FBS 50-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: vörös

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás

dugasz/adapter

3060115	UP 4/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060021	UP 4/ 1-L	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060034	UP 4/ 1-L BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: kék
3060047	UP 4/ 1-L GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: zöld-sárga
3060050	UP 4/ 1-M	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060063	UP 4/ 1-M BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: kék
3060076	UP 4/ 1-M GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: zöld-sárga

3060089	UP 4/ 1-R	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060092	UP 4/ 1-R BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: kék
3060102	UP 4/ 1-R GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: zöld-sárga
3060128	UP 4/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 12,4 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060131	UP 4/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 18,6 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060144	UP 4/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 24,8 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060157	UP 4/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 31 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060160	UP 4/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 37,2 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060173	UP 4/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 43,4 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060186	UP 4/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 49,6 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060199	UP 4/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 55,8 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060209	UP 4/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 62 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060212	UP 4/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 68,2 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060225	UP 4/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 74,4 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060238	UP 4/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 80,6 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3060241	UP 4/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 86,8 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke

3060254	UP 4/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Szélesség: 93 mm, Magasság: 41,2 mm, Szín: szürke
3045800	UPBV 4/ 1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045716	UPBV 4/ 1-L	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045729	UPBV 4/ 1-L BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: kék
3045732	UPBV 4/ 1-L GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: zöld-sárga
3045745	UPBV 4/ 1-M	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045758	UPBV 4/ 1-M BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: kék
3045761	UPBV 4/ 1-M GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: zöld-sárga
3045774	UPBV 4/ 1-R	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045787	UPBV 4/ 1-R BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: kék
3045790	UPBV 4/ 1-R GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: zöld-sárga
3045813	UPBV 4/ 2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 12,4 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045826	UPBV 4/ 3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 18,6 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045839	UPBV 4/ 4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 24,8 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045842	UPBV 4/ 5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 31 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045855	UPBV 4/ 6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 37,2 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke

3045868	UPBV 4/ 7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 43,4 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045871	UPBV 4/ 8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 49,6 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045884	UPBV 4/ 9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 55,8 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045897	UPBV 4/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 62 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045907	UPBV 4/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 68,2 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045910	UPBV 4/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 74,4 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045923	UPBV 4/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 80,6 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045936	UPBV 4/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 86,8 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke
3045949	UPBV 4/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Szélesség: 93 mm, Magasság: 48,5 mm, Szín: szürke

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;