

**Gehäuse
MPC 12/17/12 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kleine bis mittlere Polykarbonatgehäuse
Die Gehäuserreihe MPC aus Polycarbonat eignet sich besonders zum Einbau von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten, sowie Leiterplatten. Die Gehäuse finden Anwendung in mechanisch und chemisch anspruchsvollen Umgebungen.

Merkmale:

- 9 Baugrößen in 2 Ausführungen
- grauer oder transparenter Deckel
- Deckel mit Plombierlöchern
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs
Aufnahmegewinde für Tragschienen, Montageplatten und Leiterplatten
- umfangreiches Zubehör

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9535330000
Typ	MPC 12/17/12 7035
Ausführung	Gehäuse-Geschützte Baugruppen, Gehäuse, Polycarbonat, 175 mm, 125 mm, 125 mm
GTIN (EAN)	4032248009220
VPE	1 Stück

Gehäuse MPC 12/17/12 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	125 mm	Breite	125 mm
Höhe	175 mm	Gewicht	530 g
Nettogewicht	523 g		

Allgemeine Angaben

Einsatzgebiete	Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau	Werkstoff	Polycarbonat
Dichtungsmaterial	Polyurethan	Farbcode	RAL 7035
Betriebstemperatur, min.	-50 °C	Betriebstemperatur, max.	130 °C
Schutzart	IP 66, IP 67	Gehäusebefestigung	Löcher 4,5 mm
Deckelbefestigung	4 Polyamid Kreuzschlitzschrauben	Einbaubefestigung	durch selbstschneidende Schrauben

Allgemeine Angaben Zubehör

Werkstoff	Polycarbonat
-----------	--------------

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 (2)	1x6	WDU 16 / ZDU 16 (2)	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	1x13	WDU 35 / ZDU 35 (2)	1x4
WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x11	WDU 6 / ZDU 6 (2)	1x8

Verschraubungen oben / unten

Gehäusesseite	links, oben, rechts, unten	M12	4
M16	3	M20	3

Verschraubungen rechts

Gehäusesseite	links, oben, rechts, unten	M12 (2)	6
M16 (2)	4	M20 (2)	4

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000058	ETIM 3.0	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 4.1	27-14-12-06
eClass 5.1	27-14-91-07	eClass 6.0	27-14-91-07
eClass 7.0	27-14-91-07		

Datenblatt

Gehäuse
MPC 12/17/12 7035


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



Gehäuse
MPC 12/17/12 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Zeichnungen**

Datenblatt

Gehäuse
MPC 12/17/12 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Montagefüße



MPC-Reihe, Außenbefestigungslaschen, Satz mit je 4 Stück

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9535600000	MF MPC	Montageplatten- Geschützte Baugruppen, Außenhalterung, Befestigungslaschen, Kunststoff	4032248009381	1 Stück

Montageschraube



MPC-Reihe, Montageschraube

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9535640000	SC MPC	Montageplatten- Geschützte Baugruppen, Deckelschraube, Schrauben, Stahl verzinkt	4032248009428	100 Stück

Datenblatt

**Gehäuse
MPC 12/17/12 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Scharnier

MPC-Reihe, Schanier, Satz mit je 2 Stück



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9535590000	HG MPC	Montageplatten-Geschützte Baugruppen, Außengelenk, Scharnier	4032248009329	1 Stück

Montageplatten

MPC-Reihe, Montageplatten, 1,5 mm Stahlblech, verzinkt



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9535560000	MP MPC 12/17	Montageplatten-Geschützte Baugruppen, Montageplatte, Montageplatte, Stahlblech, verzinkt	4032248009299	10 Stück