

KBZ 200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9046300000
Typ	KBZ 200
Ausführung	Zange
GTIN (EAN)	4032248356492
VPE	1 Stück

KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	200 mm	Gewicht	362 g
Nettogewicht	348 g		

Technische Daten

Ausführung	mechanisch Einhand
------------	--------------------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000836	ETIM 3.0	EC000836
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	(MH) mittelharter Draht; (H) harter Draht; (P) Pianodraht
Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Kombizange 200 mm lang
Produktbeschreibung	<p>Kombizange nach DIN ISO 5746</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Öffnungsspalt (siehe Skizze) • bis zu einer Dicke von 2,5 mm werden Folien und Bleche mit der Spitze gegriffen • bis zu einer Dicke von 2,5 mm zieht die Greifkraft das Werkstück in Richtung Gelenk • besonders lange Schneide für Flach- und Rundkabel • zum Schneiden weicher und harter Drähte • Schneiden induktiv auf ca. 60 HRC gehärtet

Zulassungen

Zulassungen



KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

