

**FRZ SG 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9046390000</a>
Typ	FRZ SG 160
Ausführung	Zange
GTIN (EAN)	4032248357703
VPE	1 Stück

## FRZ SG 160

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	160 mm	Gewicht	162 g
Nettogewicht	150,8 g		

### Technische Daten

Ausführung	mechanisch Einhand
------------	--------------------

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000835	ETIM 3.0	EC000835
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

### Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	<b>(MH)</b> mittelharter Draht; <b>(H)</b> harter Draht; <b>(P)</b> Pianodraht
Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Spitzzange gebogen mit Schneide 160 mm lang
Produktbeschreibung	<b>Telefonzange mit Schneide gebogen nach DIN ISO 5745</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• flachrunde Backen</li> <li>• Greifflächen geriffelt</li> <li>• Spitze um 45° gebogen</li> <li>• Schneiden zusätzlich auf ca. 60 HRC induktiv gehärtet</li> <li>• Spezial-Werkzeugstahl</li> </ul>

### Zulassungen

Zulassungen



**FRZ SG 160**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

