

**Gehäuse
MPC 17/25/10 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Kleine bis mittlere Polykarbonatgehäuse
Die Gehäusereihe MPC aus Polycarbonat eignet sich besonders zum Einbau von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten, sowie Leiterplatten. Die Gehäuse finden Anwendung in mechanisch und chemisch anspruchsvollen Umgebungen.

Merkmale:

- 9 Baugrößen in 2 Ausführungen
- grauer oder transparenter Deckel
- Deckel mit Plombierlöchern
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs
Aufnahmegewinde für Tragschienen, Montageplatten und Leiterplatten
- umfangreiches Zubehör

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9535470000
Typ	MPC 17/25/10 7035
Ausführung	Gehäuse-Geschützte Baugruppen, Gehäuse, Polycarbonat, 250 mm, 100 mm, 175 mm
GTIN (EAN)	4032248016808
VPE	1 Stück

Gehäuse MPC 17/25/10 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	100 mm	Breite	175 mm
Höhe	250 mm	Gewicht	743 g
Nettogewicht	760 g		

Allgemeine Angaben

Einsatzgebiete	Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau	Werkstoff	Polycarbonat
Dichtungsmaterial	Polyurethan	Farbcode	RAL 7035
Betriebstemperatur, min.	-50 °C	Betriebstemperatur, max.	130 °C
Schutzart	IP 66, IP 67	Gehäusebefestigung	Löcher 4,5 mm
Deckelbefestigung	4 Polyamid Kreuzschlitzschrauben	Einbaubefestigung	durch selbstschneidende Schrauben

Allgemeine Angaben Zubehör

Werkstoff	Polycarbonat
-----------	--------------

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10	1x19	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x37	WDU 35 / ZDU 35	1x7
WDU 4 / ZDU 4	1x31	WDU 6 / ZDU 6	1x23

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 (2)	1x19	WDU 16 / ZDU 16 (2)	1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	1x37	WDU 35 / ZDU 35 (2)	1x11
WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x31	WDU 6 / ZDU 6 (2)	1x23

Verschraubungen oben / unten

Gehäusesseite	links, oben, rechts, unten	M12	6
M16	4	M20	4

Verschraubungen rechts

Gehäusesseite	links, oben, rechts, unten	M12 (2)	9
M16 (2)	7	M20 (2)	6

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000058	ETIM 3.0	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 4.1	27-14-12-06
eClass 5.1	27-14-91-07	eClass 6.0	27-14-91-07
eClass 7.0	27-14-91-07		

Datenblatt

Gehäuse
MPC 17/25/10 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten


Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt**Gehäuse
MPC 17/25/10 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Datenblatt

Gehäuse
MPC 17/25/10 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Montagefüße

MPC-Reihe, Außenbefestigungslaschen, Satz mit je 4 Stück



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9535600000	MF MPC	Montageplatten- Geschützte Baugruppen, Außenhalterung, Befestigungslaschen, Kunststoff	4032248009381	1 Stück

Montageschraube

MPC-Reihe, Montageschraube



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9535640000	SC MPC	Montageplatten- Geschützte Baugruppen, Deckelschraube, Schrauben, Stahl verzinkt	4032248009428	100 Stück

Datenblatt

**Gehäuse
MPC 17/25/10 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Scharnier

MPC-Reihe, Scharnier, Satz mit je 2 Stück



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9535590000	HG MPC	Montageplatten-Geschützte Baugruppen, Außengelenk, Scharnier	4032248009329	1 Stück

Montageplatten

MPC-Reihe, Montageplatten, 1,5 mm Stahlblech, verzinkt



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9535580000	MP MPC 17/25	Montageplatten-Geschützte Baugruppen, Montageplatte, Montageplatte, Stahlblech, verzinkt	4032248009312	1 Stück