

**multi-stripax 16 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Für feindrätige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9202220000</a>
Typ	multi-stripax 16 SL
Ausführung	Abisolier- und Schneidwerkzeug, feindrätige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248486151
VPE	1 Stück

**multi-stripax 16 SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	250 mm	Breite	85 mm
Gewicht	250 g	Nettogewicht	550 g

**maximale Abisolierleistung**

Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, max.	16 mm <sup>2</sup>	Abisolierlänge, min.	2 mm

**maximale Schneidleistung**

Leiterquerschnitt (Schneidleistung)	6 mm <sup>2</sup>
-------------------------------------	-------------------

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000163	ETIM 3.0	EC000163
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

**Produkthinweise**

Hinweistext Bestelldaten	SL- Sonderleiter (doppelt verseilt)
Hinweistext Technische Daten	Schneidmesser für Stahl ungeeignet
Hinweistext Zubehör	Abisoliereinheit Kennung <b>C</b>
Artikelbeschreibung	Abisolier- und Schneidwerkzeug für PVC-isolierte Leiter 16 mm <sup>2</sup> mit Sonderaufbauten
Produktbeschreibung	Abisolierwerkzeug für PVC isolierte Leiter 16 mm <sup>2</sup> mit Sonderaufbauten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Station 1 (außen) 16 mm<sup>2</sup> feindrähtige Leiter mit problematischem Leiteraufbau</li> <li>• Station 2 (innen) 16 mm<sup>2</sup> ein- und mehrdrähtig, feindrähtige (eingeschränkt)</li> <li>• Abzugslänge 7-20 mm (abhängig vom Leiteraufbau)</li> <li>• größere Abisolierlängen in mehreren Schritten möglich</li> <li>• Längenanschlag für Abisolierlängen von 2,3 bis 30 mm einstellbar</li> <li>• integrierte Schneidfunktion bis 2,5 mm<sup>2</sup> e bzw. 6 mm<sup>2</sup> f</li> </ul>

**Zulassungen**

Zulassungen



**multi-stripax 16 SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****Abisolierwerkzeuge für spezifische Isolationswerkstoffe**

- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9203100000</a>	ERAN MULTI-STRIPAX	Ersatz-Anschlagset	4032248538102	1 Stück
<a href="#">9202270000</a>	AIE multi-stripax 16 SL	Einsatz	4032248486212	1 Stück
<a href="#">9203070000</a>	ERME MULTI-STRIPAX	Ersatzmesser	4032248538096	1 Stück