

**Werkzeug Zubehör
Crimpset PZ / CTI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Crimp-Set zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen in drei verschiedenen Farbcodes.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9202610000
Typ	Crimpset PZ / CTI
Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 6 Roto/CTI 6 S, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 14
GTIN (EAN)	4032248502776
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffbox

**Werkzeug Zubehör
Crimpset PZ / CTI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	413 mm	Breite	330 mm
Höhe	79 mm	Gewicht	5 kg
Nettogewicht	4.871,4 g		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000149	ETIM 3.0	EC000149
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	27-40-02-18
eClass 7.0	27-40-02-18		

Produkthinweise

Produktbeschreibung

Crimp-Set zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von isolierten Kabelverbindern und Aderendhülsen bis 6,0 mm²
bestehend aus:

- Sortimentskoffer Carry Lite 80
- Einsatz BA8-1 (19 Stück)
- Abisolierwerkzeug Stripax[®] für Leiter mit PVC-Isolation von 0,08...6,0 mm²
- Crimpwerkzeug CTI 6 für isolierte Kabelverbinder von 0,14...6,0 mm²
- Crimpwerkzeug PZ 6 Roto für Aderendhülsen von 0,14...6,0 mm²
- isolierte Kabelverbinder 1,5...6,0 mm²
- Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 0,5...6,0 mm²

Zulassungen

Zulassungen

**Werkzeug Zubehör
Crimpset PZ / CTI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**lose verpackt im Polybeutel**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9019080000	H1,0/14D R	Aderendhülse, 1 mm², 8 mm, Farbcode: DIN, rot	4008190090623	500 Stück

Einsätze

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9202310000	EINSATZ BA8-PSC 80	Werkzeuge, Sortiment Einsätze	4032248486687	1 Stück

Stossverbinder**Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9200490000	LIB 1,5B25 VF	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, rot	4032248410330	100 Stück
9200500000	LIB 2,5B25 VF	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, blau	4032248410347	100 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2013 16:00:55 MEZ

Werkzeug Zubehör Crimpset PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

[9200510000](#) LIB 6B26 VF

Kabelschuh, Isolierter
Kabelverbinder, gelb

4032248410354 100 Stück

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9019160000	H2,5/15D BL	Aderendhülse, 2,5 mm², 8 mm, Farbcode: DIN, blau	4008190028732	500 Stück

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9019010000	H0,5/14D W	Aderendhülse, 0,5 mm², 8 mm, Farbcode: DIN, weiß	4008190120931	500 Stück

**Werkzeug Zubehör
Crimpset PZ / CTI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Abisolierwerkzeuge für PVC-isolierte Leiter**

- Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC Isolation
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9005000000	STRIPAX	Werkzeug Zubehör, Abisolier- und Schneidwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 10 mm ² , 25 mm	4008190072506	1 Stück

lose verpackt im Polybeutel

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9019190000	H4,0/18D GR	Aderendhülse, 4 mm ² , 10 mm, Farbcode: DIN, grau	4008190141349	500 Stück

**Werkzeug Zubehör
Crimpset PZ / CTI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**... für Aderendhülsen****Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9014350000	PZ 6 Roto	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14 mm², 6 mm², Trapezcrimp	4008190406615	1 Stück

Koffer

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9202330000	KOFFER PSC80 PC	Werkzeug Zubehör, Leerbox / Koffer	4032248486700	1 Stück

**Werkzeug Zubehör
Crimpset PZ / CTI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9019220000	H6,0/20D GE	Aderendhülse, 6 mm ² , 12 mm, Farbcode: DIN, gelb	4008190151607	100 Stück

Stiftkabelverbinder**Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9200480000	LIP 6R14 V	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, gelb	4032248410323	100 Stück
9200460000	LIP 1,5R12 V	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, rot	4032248410309	100 Stück
9200470000	LIP 2,5R12 V	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, blau	4032248410316	100 Stück

**Werkzeug Zubehör
Crimpset PZ / CTI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Ringkabelverbinder****Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9200100000	LIR 1,5M5 V	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, rot	4032248409860	100 Stück
9200180000	LIR 2,5M5 V	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, blau	4032248409808	100 Stück
9200250000	LIR 6M6 V	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, gelb	4032248410071	100 Stück
9200090000	LIR 1,5M4 V	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, rot	4032248409853	100 Stück

Flachsteckhülsen**Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit
Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9200540000	LIF 1,5F638 R	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, rot	4032248410385	100 Stück
9200520000	LIF 1,5F288 R	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, rot	4032248410361	100 Stück
9200560000	LIF 2,5F638 R	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, blau	4032248410408	100 Stück
9200570000	LIF 6F638 R	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, gelb	4032248410415	100 Stück