**Kivonat az online katalógusból**

# GMSTBV 2,5/ 6-G-7,62

Rendelési szám: 1766602

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1766602

Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 7,62 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

| Kereskedelmi adat | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 032623 |
| Csomag | 50 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 344 (CAT-1-2013) |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Muszaki adatok

| Méretek / pólusok | |
|---|---|
| Hossz | 8,6 mm |
| Raszterméret | 7,62 mm |
| „a“ méret | 38,1 mm |
| Pólusszám | 6 |
| Csapméretek | 1 x 1 mm |

| | |
|---|---|
| Furatlyuk átmérője | 1,4 mm |

**Műszaki adatok**

| | |
|---|---|
| Termékcsalád | GMSTBV 2,5/..-G |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 6 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 6 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 6 kV |
| Méretezési feszültség (III/2) | 630 V |
| Méretezési feszültség (II/2) | 630 V |
| Szabvány szerinti csatlakozás | EN-VDE |
| $I_N$ névleges áram | 12 A |
| $U_N$ névleges feszültség | 400 V |
| Maximális terhelőáram | 12 A |
| Szigetelőanyag | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szín | zöld |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 250 V |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram | 12 A |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 300 V |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram | 10 A |

**Tanúsítványok**

Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Jelölés** | | |
| 0804549 | SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 7,62 mm |
| **dugasz/adapter** | | |
| 1734401 | CR-MSTB | Kódolóelem, a készülékház kikönnyítésébe ill. az invertált dugaszba kell betolni, piros szigetelőanyagból |
| **szerelés** | | |
| 1759981 | MSTB-BF | Rögzítőperem, a csatlakozó aljzat NYÁK lapon való mindkét oldali csavaros rögzítéséhez, M2 x 14 csavarral és anyával. |
| 1755477 | MSTB-BL | Vakdugó, részképzéshez, a pólus csapjára kell felhelyezni, zöld szigetelőanyagból |

## További termékek

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Általános** | | |
| 1806151 | FRONT-GMSTB 2,5/ 6-ST-7,62 | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 6, Rasztermeret: 7,62 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |
| 1828715 | GIC 2,5/ 6-G-7,62 | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 6, Rasztermeret: 7,62 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás |
| 1828951 | GICV 2,5/ 6-G-7,62 | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 6, Rasztermeret: 7,62 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás |
| 1767041 | GMSTB 2,5/ 6-ST-7,62 | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 6, Rasztermeret: 7,62 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |
| 1832565 | GMVSTBR 2,5/ 6-ST-7,62 | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 6, Rasztermeret: 7,62 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |
| 1832455 | GMVSTBW 2,5/ 6-ST-7,62 | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 6, Rasztermeret: 7,62 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |

## Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria




Méretrajz



## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;