

**Gehäuse  
MPC 12/12/07 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Kleine bis mittlere Polykarbonatgehäuse  
Die Gehäuserreihe MPC aus Polycarbonat eignet sich besonders zum Einbau von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten, sowie Leiterplatten. Die Gehäuse finden Anwendung in mechanisch und chemisch anspruchsvollen Umgebungen.

Merkmale:

- 9 Baugrößen in 2 Ausführungen
- grauer oder transparenter Deckel
- Deckel mit Plombierlöchern
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs  
Aufnahmegewinde für Tragschienen, Montageplatten und Leiterplatten
- umfangreiches Zubehör

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9535240000</a>
Typ	MPC 12/12/07 trsp
Ausführung	Gehäuse-Geschützte Baugruppen, Gehäuse, Polycarbonat, 125 mm, 75 mm, 125 mm
GTIN (EAN)	4032248009176
VPE	1 Stück

**Datenblatt**

**Gehäuse  
MPC 12/12/07 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	75 mm	Breite	125 mm
Höhe	125 mm	Gewicht	283 g
Nettogewicht	294 g		

**Allgemeine Angaben**

Einsatzgebiete	Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau	Werkstoff	Polycarbonat
Dichtungsmaterial	Polyurethan	Farbcode	RAL 7035
Betriebstemperatur, min.	-50 °C	Betriebstemperatur, max.	130 °C
Schutzart	IP 66, IP 67	Gehäusebefestigung	Löcher 4,5 mm
Deckelbefestigung	4 Polyamid Kreuzschlitzschrauben	Einbaubefestigung	durch selbstschneidende Schrauben

**Allgemeine Angaben Zubehör**

Werkstoff	Polycarbonat
-----------	--------------

**Bestückung horizontal**

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

**Bestückung vertikal**

WDU 10 / ZDU 10 (2)	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	1x13
WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x11	WDU 6 / ZDU 6 (2)	1x8

**Verschraubungen oben / unten**

Gehäusesseite	links, oben, rechts, unten	M12	4
M16	3	M20	3

**Verschraubungen rechts**

Gehäusesseite	links, oben, rechts, unten	M12 (2)	4
M16 (2)	3		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000058	ETIM 3.0	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 4.1	27-14-12-06
eClass 5.1	27-14-91-07	eClass 6.0	27-14-91-07
eClass 7.0	27-14-91-07		


**Zulassungen**

Zulassungen



**Gehäuse  
MPC 12/12/07 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Datenblatt**

**Gehäuse  
MPC 12/12/07 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Montagefüße**



MPC-Reihe, Außenbefestigungslaschen, Satz mit je 4 Stück

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9535600000</a>	MF MPC	Montageplatten- Geschützte Baugruppen, Außenhalterung, Befestigungslaschen, Kunststoff	4032248009381	1 Stück

**Montageschraube**



MPC-Reihe, Montageschraube

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9535640000</a>	SC MPC	Montageplatten- Geschützte Baugruppen, Deckelschraube, Schrauben, Stahl verzinkt	4032248009428	100 Stück

**Datenblatt**

**Gehäuse  
MPC 12/12/07 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Scharnier**

MPC-Reihe, Schanier, Satz mit je 2 Stück



**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9535590000</a>	HG MPC	Montageplatten-Geschützte Baugruppen, Außengelenk, Scharnier	4032248009329	1 Stück

**Montageplatten**

MPC-Reihe, Montageplatten, 1,5 mm Stahlblech, verzinkt



**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9535550000</a>	MP MPC 12/12	Montageplatten-Geschützte Baugruppen, Montageplatte, Montageplatte, Stahlblech, verzinkt	4032248009275	10 Stück