Kivonat az online katalógusból

PCU 6/ 3-STD-10,16

Rendelési szám: 1922640

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1922640

Dugaszrész, Névleges áram: 41 A, Méretezési feszültség (III/2): 1000 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 10,16 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Ezüst, Szerelés: Közvetlen szerelés

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 817626
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 552 (CAT-1-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Magasság	33,9 mm
Raszterméret	10,16 mm
„a“ méret	20,32 mm
Pólusszám	3

Csavarmenet	M4
Meghúzási forgatónyomaték min	1,2 Nm
Meghúzási nyomaték max.	1,5 Nm

Műszaki adatok

Termékcsalád	PCU 6/..-STD
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	8 kV
Méretezési feszültség (III/2)	1000 V
Méretezési feszültség (II/2)	1000 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	41 A
U_N névleges feszültség	1000 V
Névleges keresztmetszet	6 mm²
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Idomszer	A5
Csupaszolási hossz	12 mm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	10 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	6 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	6 mm²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	6 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	6 mm²

2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,5 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	2,5 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	4 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	20
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	7

Tanúsítványok

Tanúsítások: cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
1600027	CP-HCC 4	Kódoló profil, Szín: vörös
szerszámok		
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria



Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;