
Kivonat az online katalógusból

SPC 16/ 4-STF-10,16

Rendelési szám: 1711394

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1711394

Dugaszrész, Névleges áram: 76 A, Méretezési feszültség (III/2): 1000 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 10,16 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Ezüst

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 081146
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 563 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.07.01

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Raszterméret	10,16 mm
„a“ méret	30,48 mm
Pólusszám	4

Műszaki adatok

Termékcsalád	SPC 16/..-STF

Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	6 kV
Méretezési feszültség (III/2)	1000 V
Méretezési feszültség (II/2)	1000 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	76 A
U_N névleges feszültség	1000 V
Névleges keresztmetszet	16 mm²
Maximális terhelőáram	76 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	18 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	66 A
UL/CUL Usegroup C névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup C névleges áram	66 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,75 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	16 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,75 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	16 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,75 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	16 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,75 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	10 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	18
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	4
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,75 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	4 mm²

AWG az UL/CUL szerint min.	20
AWG az UL/CUL szerint max.	4

Tanúsítványok


Tanúsítások cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Diagram



Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;