

**Gehäuse  
FPC 40/60/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Mittelgroße Polykarbonatgehäuse**

Die Gehäuserreihe FPC ist die baulich nächste Generation der MPC-Serie. Ausgestattet mit den gleichen Materialeigenschaften verfügt die FPC-Reihe über ein noch umfangreicheres Zubehör-Sortiment, und erweitert somit die Vielzahl der Anwendungen.

**Merkmale:**

- 6 Baugrößen in 2 Ausführungen
- grauer oder transparenter Deckel
- Deckel mit Plombierlöchern
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs
- Aufnahmegehwinde für Tragschienen, Montageplatten und Leiterplatten
- umfangreiches Zubehör

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9535810000</a>
Typ	FPC 40/60/13 7035
Ausführung	Gehäuse-Geschützte Baugruppen, Gehäuse, Polycarbonat, 400 mm, 132 mm, 600 mm
GTIN (EAN)	4032248009886
VPE	1 Stück

## Gehäuse FPC 40/60/13 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	132 mm	Breite	600 mm
Höhe	400 mm	Gewicht	3.964 g
Nettogewicht	3.964 g		

### Allgemeine Angaben

Einsatzgebiete	Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau	Werkstoff	Polycarbonat
Dichtungsmaterial	Polyurethan	Farbcode	RAL 7035
Betriebstemperatur, min.	-50 °C	Betriebstemperatur, max.	130 °C
Schutzart	IP 66, IP 67	Gehäusebefestigung	Löcher 7,5 mm
Deckelbefestigung	4 Polyamid Kreuzschlitzschrauben	Einbaubefestigung	durch selbstschneidende Schrauben

### Allgemeine Angaben Zubehör

Werkstoff	Polycarbonat
-----------	--------------

### Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10	2x49	WDU 16 / ZDU 16	2x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x97	WDU 35 / ZDU 35	2x31
WDU 4 / ZDU 4	2x81	WDU 6 / ZDU 6	2x61

### Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 (2)	5x30	WDU 16 / ZDU 16 (2)	5x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	5x59	WDU 35 / ZDU 35 (2)	5x19
WDU 4 / ZDU 4 (2)	5x49	WDU 6 / ZDU 6 (2)	5x37

### Verschraubungen oben / unten

Gehäusesseite	links, oben, rechts, unten	M12	76
M16	42	M20	24
M25	16	M32	6
M40	6	M50	4
M63	4		

### Verschraubungen rechts

Gehäusesseite	links, oben, rechts, unten	M12 (2)	56
M16 (2)	30	M20 (2)	18
M25 (2)	12	M32 (2)	5
M40 (2)	4	M50 (2)	4
M63 (2)	3		

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000058	ETIM 3.0	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 4.1	27-14-12-06
eClass 5.1	27-14-91-07	eClass 6.0	27-14-91-07
eClass 7.0	27-14-91-07		

**Datenblatt**

**Gehäuse**  
**FPC 40/60/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten**


**Zulassungen**

Zulassungen



**Gehäuse  
FPC 40/60/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Datenblatt**

**Gehäuse  
FPC 40/60/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**BD F**

Zubehör



**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9536070000</a>	BD FPC large	Zubehör (allgemein)- Geschützte Baugruppen, Belüftungsventil, Belüftungsventil	4032248009473	2 Stück

**Montageplatten**

Montageplatten 1,5 mm Stahlblech, verzinkt



**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9535980000</a>	MP FPC 40/60	Montageplatten- Geschützte Baugruppen, Montageplatte, Montageplatte, Stahlblech, verzinkt	4032248009695	1 Stück

**Datenblatt**

**Gehäuse  
FPC 40/60/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Scharnier**



Scharniere Satz mit je 2 Stück

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9535990000</a>	HG FPC	Zubehör (allgemein)- Geschützte Baugruppen, Außengelenk, Scharnier	4032248009701	1 Stück

**WK FPC**



Zubehör

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9536100000</a>	WK FPC 6	Zubehör (allgemein)- Geschützte Baugruppen, Deckelfenster	4032248009503	1 Stück
<a href="#">9536090000</a>	WK FPC 4	Zubehör (allgemein)- Geschützte Baugruppen, Deckelfenster, Sichtfenster	4032248009497	1 Stück

**Datenblatt****Gehäuse**  
**FPC 40/60/13 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Zubehör****Außenbefestigungslaschen**Außenbefestigungslaschen  
Satz mit je 4 Stück**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">9536040000</a>	MF FPC	FPC-Geschützte Baugruppen, Außenhalterung, Befestigungslaschen	4032248009442	1 Stück