Kivonat az online katalógusból

SAC-4P-M12MS/ 1,0-150/M12FS

Rendelési szám: 1546330

mint az ábrán, azonban narancssárga vezetékkel



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1546330

Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 4-pólusú, PUR, narancssárga RAL 2003, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, a következőre: Aljzat egyenes M12, A-kódolás, Kábelhossz: 1 m

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.21

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 128773
Csomag	1
Vámtarifa	85444290

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	250 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	1 m

Általános jellemzők

Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
	IP67
	IP68
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	TPU GF
Fogantyútest anyaga	TPU, nehezen lobbanó, önkioltó
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	PUR sugárzással térhálósított halogénmentes narancssárga
Kábel rövid jelölése	D12YSL11X-OB
Érkeresztmetszet	0,34 mm²
AWG jelvezeték	22
Jelvezeték vezetékfelépítése	19x 0,15 mm
Érszínek	barna, fehér, kék, fekete
Teljes sodratozás	4 csavart érpár
Teljes sodratozás sodrathosszúsága	27 mm
Külső köpeny, szín	narancssárga RAL 2003
Kábel külső átmérője	5,20 mm
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett	min. 15 mm
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett	min. 30 mm
Hajlítási ciklusok száma	5000000
Hajlítási sugár	52 mm
Mozgatás útja	10 m
Mozgatási sebesség	3 m/s
Külső köpeny, anyaga	PUR

Érszigetelés anyaga	PE
Vezeték anyaga	csupasz Cu érvezeték
Vezetékellenállás	max. 57 Ω/km
Vezeték néveleges feszültsége	320 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	2500 V

Tanúsítványok

Tanúsítások

cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz



M12 x 1 dugasz, egyenes



M12 x 1 aljzat, egyenes

Sematikus rajz



Az M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, nézet a dugaszoldalról



M12 aljzat pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, aljzatoldali nézet



PUR sugárzással térhálósított halogénmentes narancssárga [150]

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;