Kivonat az online katalógusból

SACC-M12MS-5CON-PG9-M SKIN

Rendelési szám: 1556825



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1556825

Szenzor-/aktor dugasz, egyenes, 5 pólusú, M12, A kódolású, csavaros csatlakozás, fém recés csavar, Pg9 SKINTOP® kábeltömszelence

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.01.22

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 183864
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 23 (CAT-4-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	125 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 8 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 80 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm (M12 recés csavar)
	0,2 Nm (Csavaros kapcsok)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Szorítócsavar)
	A csatlakozóbetétet a csőcsonkos készülékházzal együtt ütközésig csavarja el
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	CuSnZn
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Fogantyútest anyaga	PBT
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm² ... 0,75 mm²
AWG vezeték-keresztmetszet	24 ... 18
Szerelési utasítás	Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók
Vezeték külső átmérője	6 mm ... 8 mm
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok

Tanúsítások	GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Védelmi és záró elemek		
1430873	PROT-M12 FS-PA-CHAIN	Zárósapka, M12-es méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékekhez, üres M12-es dugaszokhoz
kábelek/vezetők		
1535590	SAC-5P-100,0-186/0,75	Kábeltekercs, PUR/PVC fekete, 5 pólusú, vezetékszínek: barna/ fehér/ kék/ fekete/ szürke, kábelhossz: 100 m
szerszámok		
1208445	SACC BIT M12-D20	Dugaszbetét a szabadon konfekcionálható hosszanti rovátkás SACC M12 csatlakozók szereléséhez, kivéve a QUICKON gyorscsatlakozású M12 csatlakozókat, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1208429	TSD 04 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 0,4 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M12 csatlakozókhoz
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M… nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására


Rajzok

Méretrajz




M12 x 1 dugasz, egyenes

Sematikus rajz



M12 kábelcsatlakozási oldal (csavaros csatlakozás)



M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "A" kódolás, tűk felől nézve

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;