Kivonat az online katalógusból

SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH YE

Rendelési szám: 1457872



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1457872

Beépíthető dugasz buszrendszerhez, sárga érintkezőtartóval, 4 pólusú, M12-SPEEDCON, A-kódolású, fal mögötti/csavaros szerelés M16-os menettel, egyenes forrasztócsatlakozással

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.08.24

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 617086
Csomag	20
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 62 (PC-2011)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	250 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés Pg9 lapos anyával
Csatlakozási mód	Forrasztópeckek
A forrasztó érintkezők hossza	6 mm
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok


Tanúsítások: GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok


Furatterv/forrasztópad-geometria




Méretrajz



M12 beépíthető csatlakozó




Szerelőkivágás elfordításvédelemmel Pg9 menethez



Elölnézet M12

Sematikus rajz



M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, dugasz oldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;