

**SAK-Reihe, Zubehör  
EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Zur Gewährleistung der Fingersicherheit beim Einsatz von Reihenklemmen werden offene Seiten mit Abschlussplatten und Trennwänden abgedeckt, um eine Berührung der stromführenden Teile zu vermeiden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">018060000</a>
Typ	EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
Ausführung	SAK-Reihe, Zubehör, Endplatte, gelb, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190083915
VPE	10 Stück

**Datenblatt**

**SAK-Reihe, Zubehör  
EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	120 mm	Breite	2 mm
Höhe	76 mm	Nettogewicht	23,9 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

**Maße**

Versatz TS 32	60,5 mm
---------------	---------

**weitere technische Daten**

Ausführung	Abschluss- und Zwischenplatte
------------	-------------------------------

**Systemkennwerte**

Produktfamilie	SAK-Reihe, Zubehör	Tragschiene	TS 35
----------------	--------------------	-------------	-------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	PA 66	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000886	ETIM 3.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.0	27-14-11-33
eClass 7.0	27-14-11-33		

**Zulassungen**

Zulassungen	
-------------	---

**Downloads**

STEP	<a href="#">0180600000_09104_EP_1_SAKG32-35_HP-TF-GE_STP.stp</a>
------	--