Kivonat az online katalógusból

SACCBP-MS-5CON-M16/1,0-PUR SCO

Rendelési szám: 1419409



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419409

Beépíthető dugasz, árnyékolt, 5 pólusú, M12, A kódolású, fal mögötti/ csavaros szerelés M16 menettel, 1 m vezetékkel, 5 x 0,34 mm²

SPEEDCON LOCKING

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.29

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 533287
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 245 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	1 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M16 x 1,5 lapos anyával
Csatlakozási mód	szabad kábelvég
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	PUR halogénmentes fekete
Kábel rövid jelölése	Li9Y-V1-C-V1-11Y
AWG jelvezeték	22
Érszínek	barna, fehér, kék, fekete, szürke
Teljes sodratozás	5 ér a kitöltőszál körül
Árnyékoló	Fonat rézvezetékből
Optikai árnyékolás	85 %
Külső köpeny, szín	feketésszürke RAL 7021
Kábel külső átmérője	5,90 mm
Kábelsúly	48 kg/km
Külső köpeny, anyaga	PUR
Töltőszál anyaga	PE
Vezeték anyaga	csupasz Cu érvezeték
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-30 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez)

Tanúsítványok

Tanúsítások	GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1453368	SACC-M16-SEALING PLUG SET	M16 védősapka nem használt M16 tokozatkivágásokhoz

Rajzok

Méretrajz




M12 beépíthető csatlakozó




Készülékház kivágás M16 rögzítőmenethez, szerelőfal átmenő furattal (választhatóan elcsavarodást gátló kialakításban)

Kapcsolási rajz



az M12 dugasz érintkező-kiosztása

Sematikus rajz



Az M12-es dugasz pólusábrája, 5 pólusú, A-kódolású, nézet az aljzatoldalról



PUR halogénmentes fekete árnyékolt [PUR]

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;