
**Kivonat az online katalógusból**

# PTTB 1,5/S-PE/N

Rendelési szám: 3208566

Az ábrán a termék egyik változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3208566

Védővezetős kétemeletes kapocs, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Csatlakozástechnika: Direkt rugós csatlakozás, Szélesség: 3,5 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

| Termék jegyzetek |
| --- |
| WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.02.09 |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Kereskedelmi adat

| | |
| --- | --- |
| EAN | 4 046356 564496 |
| Csomag | 50 |
| Vámtarifa | 85369010 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 128 (CAT-3-2013) |

## Muszaki adatok

### Általános

| | |
| --- | --- |
| Emeletek száma | 2 |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Szín | szürke |
| Szigetelőanyag | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |

| **Méretek** | |
|---|---|
| Szélesség | 3,5 mm |
| Hossz | 65,4 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 42,6 mm |
| NS 35/15 magasság | 50,1 mm |

| **Műszaki adatok** | |
|---|---|
| Méretezési átütési szilárdság | 6 kV |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 |
| $I_N$ névleges áram | 16 A |
| $U_N$ névleges feszültség | 500 V |
| Nyitott oldalfal | ja |

| **Csatlakozási adatok** | |
|---|---|
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min | 26 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 14 |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max | 1 mm² |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Idomszer | A1 / B1 |

## Tanúsítványok

Tanúsítások CSA, cULus Recognized, GOST, GL, LR

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Fedél** | | |
| 3208579 | D-PTTB 1,5/S | Lezárófedél, Hossz: 65,4 mm, Szélesség: 2,2 mm, Magasság: 34,9 mm, Szín: szürke |
| **Jelölés** | | |
| 0830131 | STP 3,5-2 | Kettős jelölőtartó, a PTTB 1,5/S direkt rugós kétemeletes sorkapcsokba pattintható, ZB 3,5-tel vagy ZBF 3,5-tel feliratozható |
| 0829486 | UCT-TMF 3,5 | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 2,7 x 4,7 mm |
| 0829644 | UCT-TMF 3,5 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 2,7 x 4,7 mm |
| 0829394 | ZBF 3,5 CUS | Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 3,5 x 5,2 mm |
| 0829392 | ZBF 3,5:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 3,5 x 5,2 mm |
| **Szoftver** | | |
| 5146040 | CLIP-PROJECT ADVANCED | Többnyelvű szoftver a Phoenix Contact termékek kényelmes rendszertervezéséhez szabványos kalapsíneken és az emellett integrált TRABTECH-select szoftvermodullal a széleskörű túlfeszültség-védelmi koncepcióhoz. |

| | | |
|---|---|---|
| 5146053 | CLIP-PROJECT PROFESSIONAL | Többnyelvű szoftver kapocssor tervezéséhez. Egy jelölömodul lehetővé teszi a jelölők és címkék professzionális feliratozását kapcsok, vezetékek és kábelek, valamint készülékek jelöléséhez. A kiegészítő integrált TRABTECH-select szoftvermodul átfogó túlfeszültség-védelmi koncepciók tervezésére szolgál. |

**dugasz/adapter**

| | | |
|---|---|---|
| 0201731 | MPS-IH BK | Szigetelő hüvely, Szín: fekete |
| 0201689 | MPS-IH BU | Szigetelő hüvely, Szín: kék |
| 0201702 | MPS-IH GN | Szigetelő hüvely, Szín: zöld |
| 0201728 | MPS-IH GY | Szigetelő hüvely, Szín: szürke |
| 0201676 | MPS-IH RD | Szigetelő hüvely, Szín: vörös |
| 0201663 | MPS-IH WH | Szigetelő hüvely, Szín: fehér |
| 0201692 | MPS-IH YE | Szigetelő hüvely, Szín: sárga |
| 0201744 | MPS-MT | vizsgálódugasz |

**szerelés**

| | | |
|---|---|---|
| 3030747 | ATP-STTB 4 | Csoportelválasztó lemez, Hossz: 88,7 mm, Szélesség: 2 mm, Magasság: 53 mm, Szín: szürke |
| 3022218 | CLIPFIX 35 | gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínekhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsíkkal felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocssor-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke |
| 0800886 | E/NS 35 N | végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke |
| 1201442 | E/UK | Végtartó kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez |
| 1201413 | E/UK 1 | végtartó, kétszintes és háromszintes kapcsok végső beültetéséhez, szélessége: 10 mm, színe: szürke |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstszínű |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP | kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | kalapprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | kalapprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM | kalapprofil 35 mm (NS 35) |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | kalapprofil 35 mm (NS 35) |

| | | |
|---|---|---|
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM | kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM | Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP | kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM | kalapprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM | Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM | Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM | kalapprofil 35 mm (NS 35) |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM | kalapprofil 35 mm (NS 35) |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM | kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM | kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | kalapprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m |

**szerszámok**


| | | |
|---|---|---|
| 1204504 | SZF 0-0,4X2,5 | Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |

**átkötések**

| | | |
|---|---|---|
| 3213056 | FBS 10-3,5 | Átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: vörös |
| 3213125 | FBS 10-3,5 BU | Átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: kék |
| 3213014 | FBS 2-3,5 | Átkötőhíd, Pólusszám: 2, Szín: vörös |
| 3213086 | FBS 2-3,5 BU | Átkötőhíd, Pólusszám: 2, Szín: kék |
| 3213069 | FBS 20-3,5 | Átkötőhíd, Pólusszám: 20, Szín: vörös |
| 3213138 | FBS 20-3,5 BU | Átkötőhíd, Pólusszám: 20, Szín: kék |
| 3213027 | FBS 3-3,5 | Átkötőhíd, Pólusszám: 3, Szín: vörös |
| 3213099 | FBS 3-3,5 BU | Átkötőhíd, Pólusszám: 3, Szín: kék |
| 3213030 | FBS 4-3,5 | Átkötőhíd, Pólusszám: 4, Szín: vörös |
| 3213109 | FBS 4-3,5 BU | Átkötőhíd, Pólusszám: 4, Szín: kék |
| 3213043 | FBS 5-3,5 | Átkötőhíd, Pólusszám: 5, Szín: vörös |
| 3213112 | FBS 5-3,5 BU | Átkötőhíd, Pólusszám: 5, Szín: kék |

## Rajzok

Kapcsolási rajz



## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;