**Kivonat az online katalógusból**

# SACC-M12MR-8Q SH

Rendelési szám: 1553653



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553653

Busz-rendszerdugasz, Ethernet, 8-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó könyökös M12, A-kódolás, Késes kapocscsatlakozás, Recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, A kábel külső átmérője 4 mm ... 8 mm

**Ethernet**

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.21

| Kereskedelmi adat | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 158824 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 237 (CAT-4-2013) |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános adatok

| | |
|---|---|
| Méretezési áram 40 °C-nál | 1,75 A |
| Méretezési feszültség | 30 V |
| Pólusszám | 8 |
| Átmeneti ellenállás | ≤ 5 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |

| | |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |

**Általános paraméterek**

| | |
|---|---|
| Kódolás | A - standard |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Védettség | IP67 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 66 |
| Fogantyútest anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Recézet anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Tömítés anyaga | Neoprén |
| Csatlakozási mód | Késes kapocscsatlakozás |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 0,34 mm² |
| Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min | 26 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 22 |
| Külső átmérő | 4 mm ... 8 mm |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 22 |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12 recés csavar) |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001) |

## Tanúsítványok

Tanúsítások: GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Védelmi és záró elemek** | | |
| 1430873 | PROT-M12 FS-PA-CHAIN | Zárósapka, M12-es méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékekhez, üres M12-es dugaszokhoz |
| **szerszámok** | | |
| 1205862 | MICROFOX SC | Oldalvágó Cu-vezetékhez, 1,5 mm átmérőig |
| 1208445 | SACC BIT M12-D20 | Dugaszbetét a szabadon konfekcionálható hosszanti rovátkás SACC M12 csatlakozók szereléséhez, kivéve a QUICKON gyorscsatlakozású M12 csatlakozókat, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz |
| 1208429 | TSD 04 SAC | Nyomatékkulcs, előre beállított 0,4 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M12 csatlakozókhoz |
| 1212224 | TSD-M 1,2NM | Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható |
| 1212600 | TSD-M SAC-BIT ADAPTER | Adapter-betét, a TSD-M… nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására |
| 1212161 | WIREFOX-D 40 | **Csupaszolószerszám,** Ø 4,5 mm - 40-mm-es vezetékek csupaszolásához, szigetelővastagság 4,5 mm-ig, oldalra hajtható kés körkörös, hosszanti és spirális vágáshoz |
| **Általános** | | |
| 1417333 | VS-OE-OE-94B/... | Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG 26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), változtatható hossz, méteráru |
| 1417346 | VS-OE-OE-94C/... | Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 energiavezető láncban alkalmazható (19 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), méteráru |
| 1417359 | VS-OE-OE-94F/... | CAT6 Ethernet kábel, árnyékolt, 4x2xAWG 26 sodrott (7 eres), RAL 5021 (vízkék), méteráru |


## Rajzok

Méretrajz




M12 x 1 dugasz, döntött, árnyékolt

Sematikus rajz




M12 dugasz pólusábrája, 8 pólusú, dugaszoldali nézet

## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;