Kivonat az online katalógusból

SACC-DSIV-M 8MS-3CON-L 90

Rendelési szám: 1440070



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440070

Szenzor/aktor beépíthető csatlakozó, 3 pólusú, M8, fal mögötti/ csavaros szerelés M8 menettel, elcsavarodás ellen védett, döntött forrasztott csatlakozással

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.12.16

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 480871
Csomag	20
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 230 (CAT-2-2013)

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M8 csatlakozó IEC 61076-2-104
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M8 x 1 lapos anyával
Csatlakozási mód	Forrasztópeckek
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok


Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria




Furatterv

Méretrajz




M8 beépíthető dugasz



Szerelőlap átvezető furattal

Sematikus rajz



M8 dugasz pólusábrája, 3 pólusú, dugaszoldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;