Kivonat az online katalógusból

SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16/0,5

Rendelési szám: 1419661



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419661

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 5 pólusú, M12-SPEEDCON, B kódolású, fal mögötti/csavaros szerelés M16 menettel, 0,5 m TPE érvezetékkel, 5x 0,34 mm²

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.29

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 533515
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 244 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	0,5 m

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	B - inverz
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M16 x 1,5 lapos anyával
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	TPE sodrat
Érkeresztmetszet	0,34 mm²
AWG jelvezeték	22
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,2 mm ±0,07 mm
Szigetelés vastagsága	0,21 mm
Érszínek	fekete, barna, kék, fehér, szürke
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	≥ 20 MΩ*km
Vezetékellenállás	≤ 57,6 mΩ/m
Vezeték névleges feszültsége	300 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	2000 V AC

Tanúsítványok


Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok


Méretrajz



M12 beépíthető dugasz




Készülékház kivágás az M16 rögzítőmenethez, szerelőfal menettel




Készülékház kivágás M16 rögzítőmenethez, szerelőfal átmenő furattal (választhatóan elcsavarodást gátló kialakításban)

Kapcsolási rajz



Az M12 dugasz érintkező kiosztása

Sematikus rajz



M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "B" kódolás, tűk felől nézve

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;