Kivonat az online katalógusból

SACC-M12FSB-5CON-DM 5-8 SH VA

Rendelési szám: 1440135



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440135

Csatlakozók, 5-pólusú, egyenes aljzat M12, B-kódolású, Csavaros csatlakozás, Recézett anyag: Nemesacél, A kábel külső átmérője 5,5 mm ... 8,6 mm

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.01.06

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 483339
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 139 (CAT-4-2013)

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	B - inverz
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
	IP69K
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm (M12-es csatlakozó)
	0,2 Nm (Csavaros kapcsok)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Nyomócsavar 4 mm ... 8 mm külső kábelátmérőhöz)
	1 Nm ... 1,4 Nm (Nyomócsavar 8 mm ... 12 mm külső kábelátmérőhöz)
	A csatlakozóbetétet a csőcsonkos készülékházzal együtt ütközésig csavarja el
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Fogantyútest anyaga	Nemesacél
Recézet anyaga	Nemesacél
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm² ... 0,75 mm²
AWG vezeték-keresztmetszet	24 ... 18
Szerelési utasítás	Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók
Vezeték külső átmérője	5,5 mm ... 8,6 mm
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok


Tanúsítások	GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Méretrajz



M12 x 1 aljzat, egyenes, árnyékolt

Sematikus rajz



M12 aljzat tűkiosztása, 5 pólusú, "B" kódolás, aljzat felől nézve

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;