Kivonat az online katalógusból

Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU

Rendelési szám: 1670248



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1670248

Vezeték-összekötő kör keresztmetszetű vezetékek összekötéséhez

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 146504
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 19 (PC-2002)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.07.01

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános paraméterek

Szerelési útmutató	A vezeték ismételt érintkezése esetén arról a legutolsó érintkezési helyet le kell vágni. QUICKON komponensek csak terhelés-/feszültségmentes állapotban működtethetők.
Szín	zöld
Pólusszám	3
Anyacsavar kulcsmérete	24 mm
Anyacsavar meghúzási nyomatéka	2,5 Nm

Érintkezőtartó kulcsmérete	24 mm
Csatlakozások száma	3
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,75 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	18
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16

Vezetékadatok

Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő	VDE 0295; 2-5 osztály, min. vezetékkeresztmetszet 0,2 mm
Érszigetelés anyaga	PVC/PE
Érátmérő a szigeteléssel együtt	>= 3 mm

Környezeti feltételek

Védettség	IP65/IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 80 °C
	-25 °C ... 50 °C (A vezeték csatlakoztatásakor a kábelgyártó előírásait is figyelembe kell venni.)

Villamos paraméterek

I_N névleges áram	17,5 A
Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	630 V

Mechanikai paraméterek

QUICKON csatlakozás csatlakozási gyakorisága	10 (a vezeték ismételt csatlakoztatása esetén a tömítés és a korona esetleg cserére szorul.)

Anyagadatok

Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	alulnikkelezett és cinezett
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Túlfeszültség kategória	III
Szennyeződési fok	3

Tanúsítványok

Tanúsítások cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Védelmi és záró elemek		
1670222	Q-PROT13/16	Zárósapka, Pg13/ Pg16-hoz, a ki nem osztott csatlakozások lezárásához
szerelés		
1670756	Q-SMU PG13,5 SET	Biztosítóanya, csak dugaszkulccsal oldható, Pg13,5/SW 24, 1-es kódolás
1670963	Q-SMU PG13,5 SET COD2	Biztosítóanya, csak dugaszkulccsal oldható, 2-es kódolás

Rajzok

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;