Kivonat az online katalógusból

SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5

Rendelési szám: 1440818

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440818

Méretre szabott érintkezőtartó és szigetelőtest 0,5 m-es érvezetékekkel és krimpérintkezőkkel

SPEEDCON LOCKING

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.29

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 533621
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 238 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Szerelési mód	Fal előtti szerelés Négyszögletű perem 25 mm oldalhossz
Csatlakozási mód	Krimpérintkezők
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	TPE sodrat
AWG jelvezeték	22
Jelvezeték vezetékfelépítése	0,34 mm
Külső köpeny, anyaga	TPE
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez)
	-25 °C ... 85 °C (kábel, változtatható kiépítéshez)

Tanúsítványok

Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Kapcsolási rajz



Az M12 dugasz érintkező kiosztása

Sematikus rajz



M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "A" kódolás, tűk felől nézve

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;