

**Leitermarkierer
CLI C 1-3 GN/SW 5 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0252611518
Typ	CLI C 1-3 GN/SW 5 MP
Ausführung	Leitermarkierer, 3 x 4,2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: grün
GTIN (EAN)	4032248005352
VPE	200 Stück

**Leitermarkierer
CLI C 1-3 GN/SW 5 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	3 mm	Breite	4,2 mm
Höhe	5,1 mm	Tiefe	5 mm
Nettogewicht	0,06 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Standard	Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufdruckverfahren	Laserdruck	Aufgedruckte Zeichen	Zahlen
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	grün	Isolationsdurchmesser, max.	5 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²
Leiteraußendurchmesser	3 - 5 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	5
Orientierung des Aufdrucks	waagerecht	Silikone	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen

Leitermarkierer CLI C 1-3 GN/SW 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung

**Leitermarkierer
CLI C 1-3 GN/SW 5 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zubehör**Sonderzeichen**

Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0572901743	CLI R 1-3 GE/SW /	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190137434	10 Stück
0572901745	CLI R 1-3 GE/SW ET	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190163983	10 Stück
0572901739	CLI R 1-3 RT/SW +	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: rot	4008190013691	10 Stück
0572901749	CLI R 1-3 GE/SW .	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190043339	10 Stück
0572901738	CLI R 1-3 GE/SW +	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4032248307340	10 Stück
0572901740	CLI R 1-3 GE/SW -	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4032248106691	10 Stück

**Leitermarkierer
CLI C 1-3 GN/SW 5 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Sonstige**

Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0572901741	CLI R 1-3 BL/SW -	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: blau	4008190119959	10 Stück

Montagedorne einzeln

Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0532100000	CLI R 1 F. CLI C 1-3	Leitermarkierer, Montagedorn, 150 x 2.5 mm, POM, Farbe: blau	4008190092191	20 Stück

Leitermarkierer CLI C 1-3 GN/SW 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

A - Z



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0572901648	CLI R 1-3 GE/SW F	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190147716	10 Stück
0572901644	CLI R 1-3 GE/SW D	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190012601	10 Stück
0572901672	CLI R 1-3 GE/SW R	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190149277	10 Stück
0572901670	CLI R 1-3 GE/SW Q	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190081102	10 Stück
0572901640	CLI R 1-3 GE/SW B	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190057442	10 Stück
0572901699	CLI R 1-3 GE/SW Z	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190142681	10 Stück
0572901650	CLI R 1-3 GE/SW G	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190011390	10 Stück
0572901697	CLI R 1-3 GE/SW Y	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190140359	10 Stück
0572901656	CLI R 1-3 GE/SW J	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190124427	10 Stück
0572901654	CLI R 1-3 GE/SW I	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190029647	10 Stück

Erstellungs-Datum 20. Februar 2013 17:45:53 MEZ

**Leitermarkierer
CLI C 1-3 GN/SW 5 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

0572901675 CLI R 1-3 GE/SW S	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190055004 10 Stück
0572901646 CLI R 1-3 GE/SW E	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190039738 10 Stück
0572901680 CLI R 1-3 GE/SW U	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190007133 10 Stück
0572901638 CLI R 1-3 GE/SW A	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190184278 10 Stück
0572901660 CLI R 1-3 GE/SW L	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190082628 10 Stück
0572901684 CLI R 1-3 GE/SW W	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190060046 10 Stück
0572901664 CLI R 1-3 GE/SW N	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190163884 10 Stück
0572901678 CLI R 1-3 GE/SW T	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190014698 10 Stück
0572901642 CLI R 1-3 GE/SW C	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190184681 10 Stück
0572901682 CLI R 1-3 GE/SW V	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190106751 10 Stück
0572901668 CLI R 1-3 GE/SW P	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190079833 10 Stück
0572901662 CLI R 1-3 GE/SW M	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190119195 10 Stück
0572901693 CLI R 1-3 GE/SW X	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190115142 10 Stück
0572901652 CLI R 1-3 GE/SW H	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2	4008190170288 10 Stück

Erstellungs-Datum 20. Februar 2013 17:45:53 MEZ

Leitermarkierer CLI C 1-3 GN/SW 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

	mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	
0572901666 CLI R 1-3 GE/SW O	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190099855 10 Stück
0572901658 CLI R 1-3 GE/SW K	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190036614 10 Stück

intern. Farbcode



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0572901515	CLI R 1-3 GE/SW 4	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190090722	10 Stück

0 - 9



Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0572901509	CLI R 1-3 GE/SW 2	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190044916	10 Stück
0572901506	CLI R 1-3 GE/SW 1	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190036072	10 Stück

**Leitermarkierer
CLI C 1-3 GN/SW 5 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

0572901518 CLI R 1-3 GE/SW 5	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190064945 10 Stück
0572901503 CLI R 1-3 GE/SW 0	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190081218 10 Stück
0572901527 CLI R 1-3 GE/SW 8	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190135003 10 Stück
0572901530 CLI R 1-3 GE/SW 9	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190112967 10 Stück
0572901521 CLI R 1-3 GE/SW 6	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190116446 10 Stück
0572901524 CLI R 1-3 GE/SW 7	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190003470 10 Stück
0572901512 CLI R 1-3 GE/SW 3	Leitermarkierer, Montagedorn, 3 x 4.2 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb	4008190168728 10 Stück