Kivonat az online katalógusból

OV-24DC/480AC/5

Rendelési szám: 2982650



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2982650

Szilárdtest relé, a vezérlő- és a terhelőkörök jelerősítésére és galvanikus leválasztásra, dugaszolható a beforraszthető SIM-AMS foglalatba, ill. közvetlenül a nyomtatott áramköri lapba szerelhető, bemenet: 4-32 V DC, kimenet: 12-530 V AC/5 A

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.15

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 131667
Csomag	10
Vámtarifa	85362010
Katalógusoldal információ	Oldal 559 (CAT-7-2013)

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC
Bemeneti feszültségtartomány	4 V DC ... 32 V DC
"0"-jel feszültség kapcsolási küszöb	< 1,2 V DC
"1"-jel feszültség kapcsolási küszöb	> 3,5 V DC

Tip. bemeneti áram U_N esetén	10 mA
Bekapcsolási idő tipikus	ms (max. ½ periódus)
Tipikus kikapcsolási idő	ms (max. ½ periódus)
Átviteli frekvencia	25 Hz

Kimeneti adatok

Kimeneti feszültség-tartomány	12 V AC ... 530 V AC (45/65 Hz)
Tartós határáram	5 A (lásd az öregedési jelleggörbét)
Minimális terhelőáram	20 mA
Szivárgóáram	< 1 mA
Lökőáram	80 A (tp = 20 ms)
Határterhelés-integrál	50 A^2s
Zárófeszültség-csúcs	1000 V (periodikus záró csúcsfeszültség)
Feszültségesés max. tartós határáram esetén	1,2 V
Kimeneti kapcsolás	2 vezetékes

Általános adatok

Szélesség	10,5 mm
Magasság	43 mm
Mélység	25,4 mm
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet	4 kV (50 Hz, 1 min)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	sorolható > 20 mm távolságban
Üzemmód	100 % ED
Szabványok/előírások	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	EN 61000-4-6
	EN 55011
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	alapszigetelés

Tanúsítványok


Tanúsítások cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok


Diagram



Méretrajz



Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;