Kivonat az online katalógusból

CD 60X40

Rendelési szám: 3240190



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240190

Kábelcsatorna, szürke, felső és alsó részből áll, szélessége: 60 mm, magassága: 40 mm, hossza: 2000 mm

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.08

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 459174
Csomag	20
Vámtarifa	39259020
Katalógusoldal információ	Oldal 545 (CAT-5-2013)

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	2000 mm
Magasság	40 mm
Szélesség (a)	60 mm
Szín	szürke
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-5 °C ... 60 °C

Összetevők	ólommentes
Anyag	PVC

Tanúsítványok



Tanúsítások	CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
3240287	CD COVER 60	Kábelcsatorna fedél, szürke, szélessége: 60 mm, hossza: 2000 mm
3240284	CD WR	Univerzális huzaltartó kapocs, perforált, kábelcsatornához
3240498	RVT-PA 4	Műanyag feszítő szegecs, 4 mm furatátmérőhöz és 1,5... 6 mm anyagvastagsághoz
3240499	RVT-PA 6	Műanyag feszítő szegecs, 6 mm furatátmérőhöz és 1,5...6 mm anyagvastagsághoz
1212478	UNIFOX-RVT P 4	Szegecselhelyező-szerszám, az RVT-PA 4 műanyag szegecs megmunkálásához
1212509	UNIFOX-RVT P 6	Szegecselhelyező-szerszám, az RVT-PA 6 műanyag szegecs megmunkálásához

Rajzok

Méretrajz



Fenékperforálás DIN EN 50085 szerint

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;