Kivonat az online katalógusból

PTTB 1,5/S/2P BU

Rendelési szám: 3212442



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3212442

Kétemeletes kapocs, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Csatlakozástechnika: Direkt rugós / dugaszolható csatlakozás, Szélesség: 3,5 mm, Szín: kék, Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.02.11

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 565394
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 358 (CAT-3-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	2
Csatlakozások száma	4
Szín	kék
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méretek	
Szélesség	3,5 mm
Hossz	69,3 mm
NS 35/7,5 magasság	42,6 mm
NS 35/15 magasság	50,1 mm

Műszaki adatok	
Méretezési átütési szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 61984
I_N névleges áram	16 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira)
U_N névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalfal	ja

Csatlakozási adatok	
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1 mm²
Csatlakozási mód	Direkt rugós / dugaszolható csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Idomszer	A1 / B1

Tanúsítványok

Tanúsítások	cULus Recognized, GOST, GL, LR

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Fedél		
3212471	D-PTTB 1,5/S/2P	Lezárófedél, Hossz: 69,3 mm, Szélesség: 2,2 mm, Szín: szürke
Jelölés		
3040588	PC	Kódoló csillag, Hossz: 3 mm, Szélesség: 3 mm, Magasság: 6 mm, Szín: vörös
0829486	UCT-TMF 3,5	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 2,7 x 4,7 mm
0829644	UCT-TMF 3,5 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 2,7 x 4,7 mm
0829394	ZBF 3,5 CUS	Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 3,5 x 5,2 mm
0829392	ZBF 3,5:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 3,5 x 5,2 mm
Szoftver		
5146040	CLIP-PROJECT ADVANCED	Többnyelvű szoftver a Phoenix Contact termékek kényelmes rendszertervezéséhez szabványos kalapsíneken és az emellett integrált TRABTECH-select szoftvermodullal a széleskörű túlfeszültség-védelmi koncepcióhoz.

5146053	CLIP-PROJECT PROFESSIONAL	Többnyelvű szoftver kapocssor tervezéséhez. Egy jelölömodul lehetővé teszi a jelölők és címkék professzionális feliratozását kapcsok, vezetékek és kábelek, valamint készülékek jelöléséhez. A kiegészítő integrált TRABTECH-select szoftvermodul átfogó túlfeszültség-védelmi koncepciók tervezésére szolgál.

dugasz/adapter

0201731	MPS-IH BK	Szigetelő hüvely, Szín: fekete
0201689	MPS-IH BU	Szigetelő hüvely, Szín: kék
0201702	MPS-IH GN	Szigetelő hüvely, Szín: zöld
0201728	MPS-IH GY	Szigetelő hüvely, Szín: szürke
0201676	MPS-IH RD	Szigetelő hüvely, Szín: vörös
0201663	MPS-IH WH	Szigetelő hüvely, Szín: fehér
0201692	MPS-IH YE	Szigetelő hüvely, Szín: sárga
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz

szerelés

3030747	ATP-STTB 4	Csoportelválasztó lemez, Hossz: 88,7 mm, Szélesség: 2 mm, Magasság: 53 mm, Szín: szürke
3022218	CLIPFIX 35	gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
3022276	CLIPFIX 35-5	Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínekhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsíkkal felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocssor-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke
0800886	E/NS 35 N	végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
1201442	E/UK	Végtartó kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez
1201413	E/UK 1	végtartó, kétszintes és háromszintes kapcsok végső beültetéséhez, szélessége: 10 mm, színe: szürke
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstszínű
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	kalapprofil 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	kalapprofil 35 mm (NS 35)

1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	kalapprofil 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	kalapprofil 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	kalapprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

szerszámok

1204504	SZF 0-0,4X2,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

átkötések

3216263	FBS 1,5/S-PV	Átkötőhíd, Szélesség: 3,5 mm, Hossz: 3 mm, Szín: fekete
3213056	FBS 10-3,5	Átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: vörös
3213125	FBS 10-3,5 BU	Átkötőhíd, Pólusszám: 10, Szín: kék
3213014	FBS 2-3,5	Átkötőhíd, Pólusszám: 2, Szín: vörös
3213086	FBS 2-3,5 BU	Átkötőhíd, Pólusszám: 2, Szín: kék
3213069	FBS 20-3,5	Átkötőhíd, Pólusszám: 20, Szín: vörös
3213138	FBS 20-3,5 BU	Átkötőhíd, Pólusszám: 20, Szín: kék
3213027	FBS 3-3,5	Átkötőhíd, Pólusszám: 3, Szín: vörös
3213099	FBS 3-3,5 BU	Átkötőhíd, Pólusszám: 3, Szín: kék
3213030	FBS 4-3,5	Átkötőhíd, Pólusszám: 4, Szín: vörös
3213109	FBS 4-3,5 BU	Átkötőhíd, Pólusszám: 4, Szín: kék

3213043	FBS 5-3,5	Átkötőhíd, Pólusszám: 5, Szín: vörös
3213112	FBS 5-3,5 BU	Átkötőhíd, Pólusszám: 5, Szín: kék

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
3212484	PP-H 1,5/S/1	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212497	PP-H 1,5/S/1 BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: kék
3212507	PP-H 1,5/S/1 GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: zöld-sárga
3212659	PP-H 1,5/S/1-L	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212662	PP-H 1,5/S/1-L BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: kék
3212675	PP-H 1,5/S/1-L GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: zöld-sárga
3212688	PP-H 1,5/S/1-M	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212691	PP-H 1,5/S/1-M BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: kék
3212701	PP-H 1,5/S/1-M GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: zöld-sárga
3212714	PP-H 1,5/S/1-R	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212727	PP-H 1,5/S/1-R BU	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: kék

3212730	PP-H 1,5/S/1-R GNYE	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: zöld-sárga
3212594	PP-H 1,5/S/10	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 10, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 35 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212604	PP-H 1,5/S/11	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 11, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 38,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212617	PP-H 1,5/S/12	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 12, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 42 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212620	PP-H 1,5/S/13	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 13, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 45,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212633	PP-H 1,5/S/14	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 14, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 49 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212646	PP-H 1,5/S/15	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 15, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 52,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212510	PP-H 1,5/S/2	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 2, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 7 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212523	PP-H 1,5/S/3	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 3, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 10,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212536	PP-H 1,5/S/4	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 4, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 14 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212549	PP-H 1,5/S/5	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 5, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 17,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212552	PP-H 1,5/S/6	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 6, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 21 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke

3212565	PP-H 1,5/S/7	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 7, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 24,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212578	PP-H 1,5/S/8	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 8, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 28 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke
3212581	PP-H 1,5/S/9	Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Pólusszám: 9, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 31,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: szürke

Általános

3212882	PR 1,5/S	Rögzítő, Szín: narancssárga
3212895	PR 1,5/S/2	Rögzítő, Szín: narancssárga
3212905	PRZ 1,5/S	Rögzítő, Szélesség: 3,5 mm, Hossz: 3 mm, Szín: narancssárga
3212918	PZ 1,5/S/2	Húzó tehermentesítés, Szín: fekete

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;