

**Leitermarkierer
CLI C 3-6 GE/SW B MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0253411639
Typ	CLI C 3-6 GE/SW B MP
Ausführung	Leitermarkierer, 6 x 11 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4008190025533
VPE	20 Stück

**Leitermarkierer
CLI C 3-6 GE/SW B MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	6 mm	Breite	11 mm
Höhe	17 mm	Tiefe	17 mm
Nettogewicht	0,75 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Standard	Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufdruckverfahren	Laserdruck	Aufgedruckte Zeichen	Buchstaben, groß
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	gelb	Isolationsdurchmesser, max.	16 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	70 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²
Leiteraußendurchmesser	8 - 16 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Orientierung des Aufdrucks	waagerecht	Silikone	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen

Leitermarkierer CLI C 3-6 GE/SW B MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung