Kivonat az online katalógusból

SAC-4P-M12T/2XM12 CCL

Rendelési szám: 1559783



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1559783

T-rendszerdugasz, 4 pólusú, CC-Link, M12 aljzat M12 aljzatra és M12 dugaszra

CC-Link

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.10.10

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 322164
Csomag	5
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 352 (CAT-4-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 90 °C

Általános jellemzők

Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
	IP67
	IP68
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	TPU GF
Fogantyútest anyaga	TPU, nehezen lobbanó, önkioltó
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok


Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Méretrajz




M12-es T-elosztó

Kapcsolási rajz




Az M12 T-elosztó érintkező kiosztása

Sematikus rajz




Az M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, nézet a dugaszoldalról



M12 aljzat pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, aljzatoldali nézet

A pólusábra elrendezése



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;