
Kivonat az online katalógusból

SPT 2,5/10-V-5,0

Rendelési szám: 1991176



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1991176

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 10, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 90 °, Szín: zöld

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.09

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 104791
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 143 (CAT-1-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Hossz	13,5 mm
Raszterméret	5 mm
„a“ méret	45 mm
Pólusszám	10

Csapméretek	0,8 x 0,8 mm
Csaptávolság	5 mm
Furatlyuk átmérője	1,1 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	SPT 2,5/..-V
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési feszültség (III/2)	400 V
Méretezési feszültség (II/2)	630 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	24 A
Névleges keresztmetszet	2,5 mm²
Maximális terhelőáram	24 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Idomszer	A3
Csupaszolási hossz	10 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	20 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	10 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm² Csupaszolási hossz 8 mm
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	2,5 mm² Csupaszolási hossz 8 mm
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm² Csupaszolási hossz 8 mm

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1,5 mm² Csupaszolási hossz 8 mm
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
AWG az UL/CUL szerint min.	24
AWG az UL/CUL szerint max.	12

Tanúsítványok


Tanúsítások	cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria



Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;