

**Gruppenmarkierer, Klemmenmarkierer
Scht 5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Der Gruppenschildträger **Scht 5 S** wird direkt auf die Tragschiene TS 32 (G-Schiene) bzw. die Tragschiene TS 35 (Hutschiene) aufgerastet. Unabhängig von Klemme und Klemmentyp kann so die Klemmleistenkennzeichnung vorgenommen werden. **Scht 5** und **Scht 5 S** werden mit ESO 5, STR 5 Schutzstreifen bestückt. Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0292460000
Typ	Scht 5
Ausführung	Gruppenmarkierer, Klemmenmarkierer, 44.5 x 19.5 mm, Polyamid 66
GTIN (EAN)	4008190105440
VPE	20 Stück

**Gruppenmarkierer, Klemmenmarkierer
SCHT 5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	44,5 mm	Breite	19,5 mm
Nettogewicht	7,95 g		

Markierungen

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Leiteraußendurchmesser		Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	Plotterbeschriftbar	Nein
Raster in mm (P)	5 mm	Speed-Marking-Laser	Nein
Temp.,max.,kurz	80 °C	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Polyamid 66		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000761	ETIM 3.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-11-37	eClass 6.0	27-14-11-37
eClass 7.0	27-14-11-37		

Produkthinweise

Produktbeschreibung	Der Gruppenschildträger SCHT 5 / SCHT 5 S wird direkt auf die Tragschiene TS32 (G-Schiene) bzw. die Tragschiene TS35 (Hutschiene) aufgerastet. Unabhängig von Klemme und Klemmentyp kann so die Klemmleistenkennzeichnung vorgenommen werden.
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen




Gruppenmarkierer, Klemmenmarkierer SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör



WKM ist ein Markierer für hohe Belastungen mit sicherem Halt am Leiter oder Kabel. Die transparente Tasche gewährleistet einen sicheren Schutz der Kennzeichnung vor Umgebungseinflüssen. Die Befestigung per Kabelbinder erlaubt nahezu sämtliche Leiterquerschnitte. **WKM** gestattet eine Vielzahl an Beschriftungsmöglichkeiten, so etwa Laserdruck, Matrixdruck oder Beschriftungsstift STI auf Papier oder Polyesteretiketten.

- Vielzahl an Beschriftungsmöglichkeiten
- Flexible Montage mit Kabelbindern für nahezu sämtliche Querschnitte

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1670380000	ESO 5 POLY.GELB A4-BOG.	Klemmenmarkierer, MultiCard, 40 x 16.5 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: gelb	4008190430702	10 Stück

Neutral



Die **MultiCard Markierer** vom Typ **ELS** eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet , Plotter oder SMark Drucker. Besonders die farbliche Bedruckung mit dem PrintJet PRO ermöglicht die auffällige Kennzeichnung von Kabeln und Klemmleisten in vielfältiger Weise.

ELS 6/30 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 8/30 oder im Gruppenschildträger EM8/30

ELS 7/40 für den Einsatz im Gruppenschildträger SchT5S

ELS 16/40 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 18/43 oder im Gruppenschildträger SchT5

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1045620000	ELS 16/40 MC NE WS	Klemmenmarkierer, MultiCard, 40 x 16 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß	4032248779611	40 Stück
1045630000	ELS 16/40 MC NE GE	Klemmenmarkierer, MultiCard, 40 x 16 mm, Polyamid 66, Farbe: gelb	4032248779628	40 Stück

Gruppenmarkierer, Klemmenmarkierer SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

STR transparente Streifen



Mit den verschiedenen Verbindermarkierern von Weidmüller lösen Anwender nahezu jede Bezeichnungsaufgabe bei allen Leitungsverbindern. Ob mehrstellige Beschriftungen, einsatzfertige Markierer mit Standarddruck oder individuelle Beschriftung, ob weiße oder farbige Markierer oder Gruppenbezeichnungen auf den Klemmstellen - das umfassende Produktprogramm löst jede Markierungsaufgabe einfach, schnell und übersichtlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0294000000	STR 5 F.SCHT 5	Klemmenmarkierer, 40 x 16.5 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: transparent	4008190099497	20 Stück

ESO Einsteckschilder



Mit den verschiedenen Verbindermarkierern von Weidmüller lösen Anwender nahezu jede Bezeichnungsaufgabe bei allen Leitungsverbindern. Ob mehrstellige Beschriftungen, einsatzfertige Markierer mit Standarddruck oder individuelle Beschriftung, ob weiße oder farbige Markierer oder Gruppenbezeichnungen auf den Klemmstellen - das umfassende Produktprogramm löst jede Markierungsaufgabe einfach, schnell und übersichtlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1670370000	ESO 5 POLY.WEISS A4-BOG.	Klemmenmarkierer, MultiCard, 40 x 16.5 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: weiß	4008190430696	10 Stück
1631350000	ESO 5 DIN A4 GELB BOG.	Klemmenmarkierer, MultiCard, 40 x 16.5 mm, Papier, Farbe: gelb	4008190206208	10 Stück
1607710000	ESO 5 DIN A4 WEISS BOG.	Klemmenmarkierer, MultiCard, 40 x 16.5 mm, Papier, Farbe: weiß	4008190206109	10 Stück