Kivonat az online katalógusból

SACC-M 8MS-3QO-0,25-M

Rendelési szám: 1441008



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1441008

Szenzor/aktor csatlakozó, 3-pólusú, Csatlakozó egyenes M8, A-kódolás, Késes kapocscsatlakozás, Recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, A kábel külső átmérője 2,5 mm ... 5 mm

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.06.16

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 515894
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 16 (CAT-4-2013)

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 80 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M8 csatlakozó IEC 61076-2-104
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,6 Nm (Szorítóanya)
	0,2 Nm (M8 recés csavar)
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	TPU GF
Fogantyútest anyaga	PA 6
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozási mód	Késes kapocscsatlakozás
Érkeresztmetszet	0,08 mm² ... 0,25 mm²
AWG vezeték-keresztmetszet	28 ... 24
Érátmérő a szigeteléssel együtt	0,75 mm ... 1,5 mm ±0,05 mm
Azonos keresztmetszetű vezetékek csatlakozásának gyakorisága	10
Vezeték külső átmérője	2,5 mm ... 5 mm ± 0,2 mm
Érszigetelés anyaga	PVC/PE/PP
Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő	2 - 6. osztály
Állapotjelzés	nincs
A szigetelés csupaszolási hossza	40 mm

Tanúsítványok

Tanúsítások	cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Védelmi és záró elemek		
1430857	PROT-M 8 FS-PA-CHAIN	Zárósapka, M8-as méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékekhez, M8-as dugaszokhoz
kábelek/vezetők		
1501689	SAC-3P-100,0-PUR/0,25	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 3 pólusú, vezeték színe barna/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m
szerszámok		
1208461	SAC BIT M8-D10	Dugaszbetét az M8 csatlakozóval rendelkező szenzor/aktor kábelek és a QUICKON gyorscsatlakozású M8 csatlakozók szereléséhez, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1208487	TSD 02 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 0,2 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M8 csatlakozókhoz
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M… nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására

Rajzok

Funkciórajz



Méretrajz



Dugasz M8 x 1, egyenes

Sematikus rajz



M8 dugasz pólusábrája, 3 pólusú, dugaszoldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;